


Etiquettes adhesives pour colliers et plaquettes d'identification, transfert thermique

Helatag 892 (blanc)

Le materiel flexible, type 892, offre une bonne adherence aux surfaces de nos colliers et plaquettes d'identification (planes ou arrondies). Grace a HellermannTyton, obtenez aisement une identification de vos actifs par textes, images, nombres ou codes barres de qualite. Cette solution offre un resultat professionnel pour l'identification des tubes, tuyaux, cables, faisceaux ou autres objets.


Principales caracteristiques

- A utiliser en combinaison avec nos colliers IT, nos plaquettes Q-tags, ou nos des plaquettes IT/IMP
- Bonne adherence sur les surfaces arrondies
- Excellentes performances d'impression en utilisant le ruban TT822OUT
- Utiliser nos imprimantes TT4000+ ou TT430 pour de meilleurs resultats
- Conception d'etiquettes facile avec notre logiciel TagPrint Pro



Identification de colliers et de plaquettes.

MATIERE	Type 892, Vinyle blanc (WH)
Températures d'utilisation	De -40 °C à +80 °C
Temp. de polymérisation	A partir de 0 °C
Adhésif	Acrylique
Epais. film (µm)	83 µm
Propriétés chimiques du matériau	Bonne résistance à l'eau, aux huiles et à la plupart des solvants.
Type de ruban recommandé	TT822OUT



RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Larg. du support étiquette	Etiquettes de front	Pour taille	Contenu	Couleur	Article
TAG18-07TD1-892-WH	18,0	7,0	24,0	1 pce	IT18FL	5 000 pcs	Blanc (WH)	596-12253
TAG18-16TD1-892-WH	18,0	16,0	24,0	1 pce	IMP1.5	2 500 pcs	Blanc (WH)	596-12254
TAG23-06TD1-892-WH	23,0	6,0	30,0	1 pce	IT18R	5 000 pcs	Blanc (WH)	596-12255
TAG23-10TD1-892-WH	23,0	10,0	30,0	1 pce	IT50R	5 000 pcs	Blanc (WH)	596-12256
TAG26-21TD2-892-WH	26,0	21,0	57,0	2 pcs	IT50RD	2 500 pcs	Blanc (WH)	596-12257
TAG28-16TD1-892-WH	28,0	16,0	34,0	1 pce	IT1, IMP2	2 500 pcs	Blanc (WH)	596-12258
TAG43-16TD1-892-WH	43,0	16,0	50,0	1 pce	IMP2.5	2 500 pcs	Blanc (WH)	596-12259
TAG43-21TD1-892-WH	43,0	21,0	50,0	1 pce	IT50RT	2 500 pcs	Blanc (WH)	596-12260
TAG43-41TD1-892-WH	43,0	41,0	50,0	1 pce	IMP2.5W1.75	1 000 pcs	Blanc (WH)	596-12261
TAG52-10TD1-892-WH	52,0	10,0	58,0	1 pce	IT50L	5 000 pcs	Blanc (WH)	596-12262
TAG63TD1-892-WH	63,5	38,1	70,0	1 pce	QT7040R, QT7040S	1 000 pcs	Blanc (WH)	596-12263
TAG68-16TD1-892-WH	68,0	16,0	74,0	1 pce	IMP3.5, QT7016R	2 500 pcs	Blanc (WH)	596-12264
TAG102-64TD1-892-WH	102,0	64,0	106,0	1 pce	QT10065R	250 pcs	Blanc (WH)	596-12265

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.