



Étiquettes d'identification - transfert thermique

Helatag 1204 (argent)


Les étiquettes Helatag 1204 sont adaptées aux surfaces planes et sont résistantes à l'abrasion. Elles sont donc idéales pour des applications d'identification industrielle. L'adhésif est également adapté pour assurer une tenue pérenne sur des surfaces critiques comme le plastique ou la peinture.

Principales caractéristiques

- Étiquettes d'identification en Polyester (PET), argent mat
- Idéal pour remplacer les plaques en aluminium gravées
- Imprimer vos étiquettes avec une référence unique
- Personnalisation avec du texte, des images ou des codes barres
- Excellentes performances d'impression en utilisant le ruban TT822OUT
- Imprimer avec nos imprimantes TT4000+ ou TT430 pour de meilleurs résultats
- Conception de modèles d'étiquettes facile avec notre logiciel TagPrint Pro



Helatag pour une identification industrielle réussie.



MATIÈRE	Type 1204, Polyester (PET), métalisé mat (SR)
Températures d'utilisation	De -40 °C à +150 °C
Temp. de polymérisation	A partir de 0 °C
Adhésif	Acrylique
Epais. du film (µm)	55 µm
Propriétés chimiques du matériau	Excellente résistance aux alcools, à l'essence, aux solvants, aux huiles, aux graisses, et au sel.
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TT822OUT
Homologation(s)	UL-Reconnu

HF ✓

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Larg. du support étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Couleur	Article
TAG71TD6-1204-SR	12,7	11,1	101,6	6 pcs	15 000 pcs	Argent (SR)	596-12071
TAG13TD4-1204-SR	19,1	6,4	101,6	4 pcs	10 000 pcs	Argent (SR)	596-12043
TAG34TD3-1204-SR	25,4	9,5	85,1	3 pcs	7 500 pcs	Argent (SR)	596-34120
TAG15TD3-1204-SR	25,4	12,7	85,1	3 pcs	7 500 pcs	Argent (SR)	596-12045
TAG35TD3-1204-SR	31,8	9,5	101,6	3 pcs	7 500 pcs	Argent (SR)	596-12035
TAG17TD2-1204-SR	38,1	6,4	85,1	2 pcs	5 000 pcs	Argent (SR)	596-12047
TAG27TD2-1204-SR	38,1	19,1	85,1	2 pcs	5 000 pcs	Argent (SR)	596-27120
TAG67TD2-1204-SR	38,1	31,8	85,1	2 pcs	1 000 pcs	Argent (SR)	596-12067
TAG69TD2-1204-SR	40,6	22,9	89,0	2 pcs	2 500 pcs	Argent (SR)	596-12069
TAG77TD1-1204-SR	50,8	22,9	55,0	1 pce	2 000 pcs	Argent (SR)	596-12077
TAG73TD1-1204-SR	50,8	25,4	55,0	1 pce	2 000 pcs	Argent (SR)	596-73124
TAG66TD1-1204-SR	50,8	36,5	56,8	1 pce	1 000 pcs	Argent (SR)	596-12066
TAG63TD1-1204-SR	63,5	38,1	70,0	1 pce	1 000 pcs	Argent (SR)	596-12063
TAG76TD1-1204-SR	63,5	50,8	70,0	1 pce	500 pcs	Argent (SR)	596-12076

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.




Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Etiquettes d'identification - transfert thermique

Helatag 1204 (argent)



RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Larg. du support étiquette	Etiquettes de front	Contenu	Couleur	Article
TAG72TD1-1204-SR	69,9	31,8	76,0	1 pce	1 000 pcs	Argent (SR)	596-12072
TAG65TD1-1204-SR	76,2	36,5	82,0	1 pce	1 000 pcs	Argent (SR)	596-12065
TAG62TD1-1204-SR	76,2	50,8	82,0	1 pce	500 pcs	Argent (SR)	596-12062
TAG64TD1-1204-SR	88,9	36,5	95,0	1 pce	1 000 pcs	Argent (SR)	596-12064
TAG97TD1-1204-SR	101,6	74,0	106,0	1 pce	500 pcs	Argent (SR)	596-71204
TAGR3TD1-1204-SR	104,0	-	108,0	1 pce	75,0 m	Argent (SR)	596-31204
TAG02TD1-1204-SR	104,0	12,0	104,0	1 pce	5 000 pcs	Argent (SR)	596-21204

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.


Etiquettes d'identification des immobilisations - transfert thermique

Helatag 1206 (blanc)

Les étiquettes Helatag 1206 sont adaptées aux surfaces planes et sont résistantes à l'abrasion. Elles sont donc idéales pour des applications d'identification industrielle. L'adhésif est également adapté pour assurer une tenue pérenne sur des surfaces critiques comme le plastique ou la peinture.

Principales caractéristiques

- Idéal pour l'identification d'immobilisations en environnements soumis à de fortes chaleurs (jusqu'à +150 °C)
- Les codes barres et les textes alphanumériques sont marqués en haute définition
- Excellentes performances d'impression avec le ruban TT822OUT
- Imprimer avec nos imprimantes TT4000+ ou TT430 pour de meilleurs résultats
- Conception de modèles d'étiquettes facile avec notre logiciel TagPrint Pro



Etiquettes pour une identification permanente des immobilisations.

MATIÈRE	Type 1206, Polyester (PET), blanc (WH)
Températures d'utilisation	De -40 °C à +150 °C
Temp. de polymérisation	A partir de 0 °C
Adhésif	Acrylique
Epais. du film (µm)	50 µm
Propriétés chimiques du matériau	Excellente résistance aux alcools, à l'essence, aux solvants, aux huiles, aux graisses, et au sel.
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TT822OUT
Homologation(s)	UL-Reconnu

