

Etiquettes d'identification - impression laser

Helatag 1101 (blanc)


Les étiquettes Helatag 1101, de couleur blanche, sont recommandées pour toutes les applications nécessitant une excellente définition, tels que les codes barres et les logos, pour de la petite et de la moyenne série. Les étiquettes sont livrées en boîte afin de les protéger de la poussière.

Principales caractéristiques

- Etiquettes blanches adaptées au marquage des composants
- Textes, codes barres et graphiques, nets et clairs
- Modèles d'étiquettes PDF et Word, à disposition, sur notre site internet : www.HellermannTyton.fr
- Boite re-fermable permettant de ranger les étiquettes en toute sécurité et à l'abri de la poussière
- Conception de modèles d'étiquettes facile avec notre logiciel TagPrint Pro



Etiquettes pour une identification permanente des immobilisations.



MATIÈRE	Type 1101, Polyester (PET), blanc (WH)
Températures d'utilisation	De -40 °C à +150 °C
Temp. de polymérisation	A partir de 0 °C
Adhésif	Acrylique
Epais. du film (µm)	60 µm
Propriétés chimiques du matériau	Excellente résistance aux alcools, à l'essence, aux solvants, à l'acide de batterie et aux UV.
Homologation(s)	UL-Reconnu



RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Etiquettes par feuille	Feuilles par paquet	Contenu	Couleur	Article
TAG156LA4-1101-WH	10,2	10,2	532 pcs	19 pcs	10 000 pcs	Blanc (WH)	594-81101
TAG122LA4-1101-WH	15,0	9,0	372 pcs	27 pcs	10 000 pcs	Blanc (WH)	594-31101
TAG120LA4-1101-WH	15,2	6,4	528 pcs	19 pcs	10 000 pcs	Blanc (WH)	594-11101
TAG11LA4-1101-WH	16,5	5,1	605 pcs	17 pcs	10 000 pcs	Blanc (WH)	594-01101
TAG154LA4-1101-WH	17,0	9,0	341 pcs	30 pcs	10 000 pcs	Blanc (WH)	594-61101
TAG124LA4-1101-WH	19,0	11,0	260 pcs	20 pcs	5 000 pcs	Blanc (WH)	594-11017
TAG13LA4-1101-WH	19,1	6,4	440 pcs	23 pcs	10 000 pcs	Blanc (WH)	594-41101
TAG121LA4-1101-WH	20,0	8,0	315 pcs	32 pcs	10 000 pcs	Blanc (WH)	594-21101
TAG155LA4-1101-WH	25,4	8,5	231 pcs	22 pcs	5 000 pcs	Blanc (WH)	594-71101
TAG15LA4-1101-WH	25,4	12,7	154 pcs	33 pcs	5 000 pcs	Blanc (WH)	594-91101
TAG62LA4-1101-WH	31,8	9,5	180 pcs	28 pcs	5 000 pcs	Blanc (WH)	594-11016
TAG162LA4-1101-WH	38,1	12,7	110 pcs	23 pcs	2 500 pcs	Blanc (WH)	594-11010
TAG150LA4-1101-WH	48,3	8,5	132 pcs	19 pcs	2 500 pcs	Blanc (WH)	594-51101
TAG163LA4-1101-WH	48,3	12,7	88 pcs	29 pcs	2 500 pcs	Blanc (WH)	594-11011
TAG165LA4-1101-WH	48,3	21,2	52 pcs	20 pcs	1 000 pcs	Blanc (WH)	594-11012
TAG169LA4-1101-WH	48,3	33,9	32 pcs	32 pcs	1 000 pcs	Blanc (WH)	594-11013
TAG170LA4-1101-WH	63,5	33,9	24 pcs	21 pcs	500 pcs	Blanc (WH)	594-11014
TAG171LA4-1101-WH	210,0	297,0	1 pce	25 pcs	25 pcs	Blanc (WH)	594-11015

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.