



Étiquettes pour identification des panneaux de contrôle - transfert thermique

Helatag 880 (jaune mat), amovible

Helatag1211 (jaune), pour surfaces rugueuses


Nos étiquettes adhésives Helatag 880 et Helatag 1211, sont conçues pour donner la meilleure qualité d'impression et de clarté (impression par transfert thermique).

Principales caractéristiques

- Idéal pour identifier les panneaux de contrôle
- Excellente performance de marquage avec le ruban TT822OUT
- Utilisez nos imprimantes TT4000+ ou TT430 pour de meilleurs résultats
- Conception de modèles d'étiquettes simple et rapide avec TagPrint Pro



Étiquettes adhésives en application sur un switch.



MATIÈRE	Type 880, Vinyle, jaune mat (YE)
Températures d'utilisation	De -40 °C à +80 °C
Temp. de polymérisation	A partir de +10 °C
Adhésif	Acrylique
Epais. du film (µm)	80 µm
Propriétés chimiques du matériau	Bonne résistance à l'eau, aux huiles et la plupart des solvants.
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TT822OUT

RoHS ✓

MATIÈRE	Type 1211, Vinyle (PVC), jaune brillant (YE)
Températures d'utilisation	De -20 °C à +80 °C
Temp. de polymérisation	A partir de +5 °C
Adhésif	Acrylique
Epais. du film (µm)	83 µm
Propriétés chimiques du matériau	Résiste aux huiles, à l'eau, aux solvants, aux graisses, et à l'essence.
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TT822OUT

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Larg. du support étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Couleur	Article
TAG15-09TE-880-YE	15,0	9,0	89,0	5 pcs	10 000 pcs	Jaune mat (MTYE)	596-12174
TAG16-06TE-880-YE	16,5	6,0	101,6	5 pcs	20 000 pcs	Jaune mat (MTYE)	596-12172
TAG19-11TE-880-YE	19,0	11,0	89,0	4 pcs	10 000 pcs	Jaune mat (MTYE)	596-12175
TAG20-08TE-880-YE	20,0	8,0	101,6	4 pcs	10 000 pcs	Jaune mat (MTYE)	596-12173
TAG38-11TE-880-YE	38,0	11,0	85,1	2 pcs	5 000 pcs	Jaune mat (MTYE)	596-12176
TAG56-22TE-880-YE	56,0	22,0	62,0	1 pce	2 000 pcs	Jaune mat (MTYE)	596-12177

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Larg. du support étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Couleur	Article
TAG15-09TE-1211-YE	15,0	9,0	89,0	5 pcs	10 000 pcs	Jaune brillant (GSYE)	596-21211
TAG16-06TE-1211-YE	16,5	6,0	101,6	5 pcs	20 000 pcs	Jaune brillant (GSYE)	596-01211
TAG20-08TE-1211-YE	20,0	8,0	101,6	4 pcs	10 000 pcs	Jaune brillant (GSYE)	596-11211
TAG38-11TE-1211-YE	38,0	11,0	85,1	2 pcs	5 000 pcs	Jaune brillant (GSYE)	596-41211
TAG56-22TE-1211-YE	56,0	22,0	62,0	1 pce	2 000 pcs	Jaune brillant (GSYE)	596-51211

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.