




Étiquettes anti-falsification - transfert thermique

Helatag 951 (argent, transparent), en deux parties


Les étiquettes anti-falsification Helatag 951, de couleurs argentée et transparente, sont conseillées pour la réalisation de plaques de série sur le marché automobile. Nous vous recommandons, par ailleurs, de les utiliser sur une surface plane (comme un châssis par exemple). Le film de protection assure une résistance mécanique et chimique.

Principales caractéristiques

- Étiquettes en 2 parties, livrées en rouleau avec une étiquette de protection
- Conçues pour une identification très visible et robuste sur les remorques et les camions
- Conception inviolable - lorsque cette étiquette est arrachée, elle laisse un damier comme témoin
- Haute durabilité en extérieur
- Conformées aux exigences de la KBA (Kraftfahrtbundesamt - Administration Fédérale des Transports Routiers Allemand)
- L'épaisseur de l'étiquette 951A est de 36 µm, 25 µm pour la protection 951B
- Particulièrement adapté pour identifier les véhicules
- Excellentes performances d'impression avec le ruban TT822OUT
- Imprimer avec nos imprimantes TT4000+ ou TT430 pour de meilleurs résultats
- Conception simple et rapide de modèles d'étiquettes avec notre logiciel TagPrint Pro




Plaques de série sur un châssis de remorque de camion.



L'étiquette argentée imprimée (mat 951A) est protégée par le film de protection transparent (mat 951B).

MATIÈRE	Type 951, Polyester argenté (SR) et Polyester transparent (CL)
Températures d'utilisation	De -40 °C à +150 °C
Temp. de polymérisation	De 0 °C (label), à +4 °C (lamine)
Adhésif	Acrylique
Epais. du film (µm)	36 µm, 25 µm
Propriétés chimiques du matériau	Excellente résistance à l'eau, à l'alcool, au fluide réfrigérant, au liquide de frein, au pétrole et à l'huile de moteur.
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TT822OUT
Homologation(s)	KBA (Kraftfahrzeugbundesamt) Germany, UL-Reconnu



RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Larg. du support étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Couleur	Article
TAG25.4-12.7TD1-951 SET	25,4	12,7	31,5	1 pce	1 000 pcs	Argent (SR)	596-44951
TAG50.8-25.4TD1-951 SET	50,8	25,4	56,8	1 pce	1 000 pcs	Argent (SR)	596-43951
TAG63.5-50.8TD1-951 SET	63,5	50,8	69,5	1 pce	500 pcs	Argent (SR)	596-42951
TAG101-74TD1-951 SET	101,6	74,0	107,0	1 pce	250 pcs	Argent (SR)	596-41951
TAG101-160TD1-951 SET	101,6	160,0	105,8	1 pce	250 pcs	Argent (SR)	596-40951

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.