



## Étiquettes anti-falsification - transfert thermique

### Helatag 1203 (argent)

Les étiquettes Helatag 1203, de couleur argentée, sont recommandées pour de l'identification d'installations électriques ou pour du montage électronique. Cette solution vous assure une identification sécurisée des composants, des boîtiers, ou des plaques de séries.


#### Principales caractéristiques

- Étiquettes inviolables laissant distinctement des traces pour montrer qu'une étiquette a été enlevée
- Identifier tous vos actifs en toute sécurité et sans ambiguïté
- Imprimer ces étiquettes avec une référence unique si besoin
- Utiliser des textes, graphiques et codes barres comme vous le voulez
- Excellentes performances d'impression avec le ruban TT822OUT
- Imprimer avec nos imprimantes TT4000+ ou TT430 pour de meilleurs résultats
- Conception simple et rapide de modèles d'étiquette avec notre logiciel TagPrint Pro



Signe d'invulnérabilité très visible.

<b>MATIÈRE</b>	Type 1203, Polyester (PET), métallisé mat (SR), anti-falsification
<b>Températures d'utilisation</b>	De -40 °C à +120 °C
<b>Temp. de polymérisation</b>	A partir de +7 °C
<b>Adhésif</b>	Acrylique
<b>Epais. du film (µm)</b>	53 µm
<b>Propriétés chimiques du matériau</b>	Excellente résistance à l'eau, à l'alcool, au fluide réfrigérant, au liquide de frein, au pétrole, à l'huile de moteur, aux solvants, aux carburants, aux acides, au sel et aux alcalins.
<b>Type(s) de ruban(s) recommandé(s)</b>	TT822OUT
<b>Homologation(s)</b>	CSA, UL-Reconnu



RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Larg. du support étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Couleur	Article
TAG71TD6-1203-SR	12,7	11,1	101,6	6 pcs	15 000 pcs	Argent (SR)	596-71120
TAG15TD3-1203-SR	25,4	12,7	85,1	3 pcs	7 500 pcs	Argent (SR)	596-51203
TAG27TD2-1203-SR	38,1	19,1	85,1	2 pcs	2 500 pcs	Argent (SR)	596-71203
TAG67TD2-1203-SR	38,1	31,8	85,1	2 pcs	1 000 pcs	Argent (SR)	596-67120
TAG73TD1-1203-SR	50,8	25,4	55,0	1 pce	2 000 pcs	Argent (SR)	596-73120
TAG66TD1-1203-SR	50,8	36,5	56,8	1 pce	1 000 pcs	Argent (SR)	596-66120
TAG68TD1-1203-SR	63,5	25,4	69,0	1 pce	2 000 pcs	Argent (SR)	596-68120
TAG63TD1-1203-SR	63,5	38,1	70,0	1 pce	1 000 pcs	Argent (SR)	596-63120
TAG76TD1-1203-SR	63,5	50,8	70,0	1 pce	500 pcs	Argent (SR)	596-76120
TAG62TD1-1203-SR	76,2	50,8	82,0	1 pce	500 pcs	Argent (SR)	596-21203
TAG64TD1-1203-SR	88,9	36,5	95,0	1 pce	1 000 pcs	Argent (SR)	596-64120
TAG98TD1-1203-SR	101,0	160,0	105,0	1 pce	250 pcs	Argent (SR)	596-98120
TAG97TD1-1203-SR	101,6	74,0	106,0	1 pce	500 pcs	Argent (SR)	596-97120

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.