

# IRIScan™ Desk 5 Pro

## Vos documents prêts en un clin d'œil !

Numérisez tout type de document ou de livre : contrats, factures, reçus, documents commerciaux, plans, cartes de visite et même cartes en plastique comme les cartes d'identité, cartes d'assurance et cartes de crédit... sans les couper ni les abîmer !

Grâce à ce scanner caméra, épargnez du temps et de l'énergie. Simplifiez-vous la vie en numérisant des livres ou des magazines, mais aussi tous types de contenus reliés, à spirales ou encore des fichiers. Tournez simplement les pages et numérisez grâce à la fonction de détection automatique de page.

Parce que la taille compte : IRIScan Desk 5 Pro vous fera oublier les limitations des scanners à plat classiques. Vous pouvez désormais capturer des documents jusqu'au format A3. Placez simplement le document sur le tapis de numérisation A3 et appuyez sur le bouton de numérisation.

Adapté à votre environnement de bureau

Imaginez ce scanner-lampe sur le bureau de votre administration publique, hôpital, banque ou bureau de poste, ou sur le comptoir d'hôtels, salle de classe, d'agences de voyage, de sociétés de location de voitures ou de clubs sportifs, vous aidant à capturer les informations de carte d'identité ou de passeport de vos clients en un seul CLIC !

Découvrez une nouvelle approche de la numérisation des documents et des livres !

### Principaux atouts

- **Design résolument portable** : léger et doté d'un bras flexible, ce scanner est idéal pour la maison, le bureau et même vos déplacements.
- **Alimenté par USB** et plug and play, il ne nécessite aucun adaptateur d'alimentation externe.
- **Numérisation en un clic** : le processus de numérisation ne prend que quelques secondes.
- **Déclencheur à retardateur** : numérisez automatiquement après avoir réglé l'intervalle de numérisation sur 3, 5 ou 7 secondes. Un précieux gain de temps lorsqu'il s'agit de numériser d'importants volumes de fichiers et de documents.
- **Détection automatique** des documents : placez simplement le document sur le tapis de numérisation, celui-ci sera automatiquement détecté et rogné.
- **Enregistrement vidéo** : la fonction d'enregistrement vidéo permet d'enregistrer l'avancement d'une opération ou d'une démonstration. Une fonction très pratique pour l'enregistrement de tutoriels web, d'unboxing ou de projections en direct.
- **Code à barres** : prend en charge les codes à barres 1D et 2D, avec exportation des résultats dans un fichier Excel ou texte.
- **Cartes d'identité et passeports**
- **Numérisation de cartes de visite** : numérisez les deux faces d'une carte de visite et fusionnez-les. Numérisez plusieurs cartes à la fois.
- **Numérisation de livres** : numérisez des livres en un clin d'œil et exportez-les au format Epub ou .PDF avant de les lire directement sur votre lecteur électronique favori :
  - Capteur de détection automatique de page tournée
  - Technologie de mise à plat d'image de la courbure des livres
  - Fonction d'effacement des doigts de l'image
  - Détection de la première et de la quatrième de couverture
- **Qualité d'image exceptionnelle** : capturez d'infimes détails et le plus petit texte de tout document.
- **Traitement avancé des images**
  - Rognage et correction de l'obliquité automatiques
  - Remplissage automatique des bords des documents abîmés

### Guide de référence rapide

Nom du produit	IRIScan™ Desk 5 Pro
Réf. SKU	459838
Code EAN	5420079900837
Code UPC-A	765010748303
Code personnalisé	847190



## Informations sur le coffret

Dimensions du coffret (H x L x P)	xx cm (xx pouces)
Poids du coffret	Environ kg (livres)
Langues du coffret	Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais et russe
Contenu du coffret	Scanner caméra • Câble USB • Tapis de numérisation • Guide de mise en route

## Spécifications du scanner

Technologie de numérisation	Capteur CMOS 12 mégapixels
Résolution maximale	4032 x 3024 pixels
Format du document	A3 (420 x 290 mm / Paysage)
Vitesse de numérisation	1,5 seconde par page en mode couleur - 30 pages/min
Mise au point	Fixe
Résolution d'enregistrement vidéo	1280 X 1024 (SXGA)
Lampes LED intégrées	4
Résolution de sortie	300 ppp
Niveau de sortie	Couleur / Noir et blanc / Niveaux de gris
Interface / Pilotes	USB 2.0 Type-B x 1 (pour connexion PC) USB 2.0 Type-A x 1 (pour extension USB)
Alimentation électrique	Alimentation 5 V via USB
Formats de sortie	Document : JPG, PDF (Image), PDF (Indexé), PDF (Texte), Word, TXT, Excel Livre électronique : EPUB Vidéo : AVI, MPEG, FLV, WMV
Dimensions (H x L x P)	Plié : 375 (H) x 85 (L) x 75 (P) mm / (14,76 x 3,34 x 2,95 pouces) Normal : 375 (H) x 85 (L) x 270 (P) mm / (14,76 x 3,34 x 10,62 pouces)
Poids	800 g / 1,76 livre
Volume de numérisation journalier recommandé	Jusqu'à 500 pages par jour

## Configuration minimale

### Suite logicielle pour Windows®

- Processeur : Intel® Core 2 Duo ou supérieur
- Carte graphique : Intel® Standard Graphics ou cartes graphiques supérieures avec 512 VRAM
- Mémoire RAM : 2 Go
- Espace disque dur : 2 Go
- USB : Port USB2.0
- Système d'exploitation Windows® : Windows® 7, 8, 10

Les logiciels et les guides d'utilisation ne sont pas inclus dans le coffret. Pour les télécharger, rendez-vous sur : [www.irislink.com/start](http://www.irislink.com/start)



Document to Knowledge™

A CANON COMPANY

**Canon**  
CANON GROUP

© Copyright 2019 IRIS s.a.  
Tous droits réservés pour tous les pays.  
IRIS, les noms de produits IRIS, les logos IRIS et les logos des produits IRIS sont des marques commerciales d'IRIS. Tous les autres produits et noms mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

