SAUTER **CT 3000-3Q1**

Tige de cisaillement en inoxydable



Catégorie	
Marque	Sauter
Catégorie de produits	Cellule de mesure
Groupe de produit	Capteur de pesage
Famille de produits	CT Q1

Système de mesure	
Portée [Max]	3000 kg
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	2 mV/V
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Variance	0,001 mV/V
Capteur OIML classe	C3
Connexion de cellule de pesée	6-conducteurs
Alimentation + Couleur	vert
Alimentation - Couleur	noir
Signal + Couleur	rouge
Signal - Couleur	blanc
Sense + Couleur	75392
Sense - Couleur	75412
Cellule de pesée - résolution (étalonnable)	3000 e
Cellule de pesée charge morte [Min] (%)	0%
Applications de mesure	masse
Directions de force	compression
Cellule de pesée Y-valeur	10000
Cellule de pesée d'entrée - nominal	400 Ω
Cellule de pesée d'entrée - variance	20 Ω
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	350 Ω
Cellule de pesée résistance de sortie - variance	3 Ω
Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min]	10 V
Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max]	15 V
Capteur résistance d'isolement - [Min]	5000 MΩ
Cellule de pesée - erreur combinée	0,017%
Coefficient de température - valeur caractéristique	≤± 0.006%Sn/5 °C
Tolérance du signal zéro	± 2.0%Sn
Coefficient de température - signal zéro	≤± 0.01%Sn/5 °C
Erreur de fluage (30 minutes)	≤± 0.016 %Sn
Surcharge sûre	150%
Charge de rupture	200%

Fonctions	
Protection IP - dispositif complet	IP68 IP69K

Forme de construction	
Matériau	acier, inox
Forme	Capteur à cisaillement
Dimensions (L×P×H)	171,5×48×41,5 mm
Longueur de câble	5 m
Montage - Application de la force	Trou de passage Ø 20,5 mm
Montage - évacuation des forces	2 × trou de passage Ø 20,5 mm

Conditions environnementales	
Température ambiante [Min]	-30 °C
Température ambiante [Max]	70 °C
Température d'utilisation [Min]	-10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C

Homologation	
Sigle CE	✓

Services	
Numéro d'article pour étalonnage usine (force de compression)	961-265V

Informations sur le produit	
GTIN/Numéro EAN	4045761222205
Classification REACH	pas de substances interdites

SAUTER **CT 3000-3Q1**

Tige de cisaillement en inoxydable

Emballage & expédition

Mode de livraison	Service de colis
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	285×115×85 mm
Poids net env.	2,2 kg
Poids brut env.	2,4 kg
Poids d’expédition	2,334 kg

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

