

CP P2
Capteur de pesage Single-Point en aluminium

Caractéristiques techniques

- Précision selon OIML R60 C3
- Conformité RoHS
- Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65 (selon EN 60529)
- Alliage d'aluminium anodisé
- Convient aux balances avec calculateur de prix, aux balances de table etc.
- Dimensions maximales de la plateforme
  100 – 300 kg: 400×400 mm
  400 – 500 kg: 450×450 mm
- Raccordement 4 files
- Valeur nominale des caractéristiques : 2 mV/V
- Longueur de câble: 2 m
- Modèle conforme à OIML R60 C4 ou C5 sur demande

DE SÉRIE: IP 65, 1 DAY
OPTION: DAkkS, ISO

Modèle	Charge nominale
SAUTER	kg
CP 100-3P2	100
CP 150-3P2	150
CP 200-3P2	200
CP 300-3P2	300
CP 400-3P2	400
CP 500-3P2	500




CP P7
Capteur de pesage Single-Point en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

- Précision selon OIML R60 C3
- Conformité RoHS
- Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67 (selon EN 60529)
- Inoxydable
- Domaine d'application : mesures du poids et des forces de compression sous des conditions ambiantes difficiles
- Convient aux balances avec calculateur de prix, aux balances de table etc.
- Dimensions maximales de la plateforme: 400×400 mm
- Raccordement 6 files
- Valeur nominale des caractéristiques : 2 mV/V
- Longueur de câble: 1 m
- Modèle conforme à OIML R60 C4 sur demande

DE SÉRIE: IP 67, 1 DAY
OPTION: DAkkS, ISO

Modèle	Charge nominale
SAUTER	kg
CP 30-3P7	30
CP 50-3P7	50
CP 75-3P7	75
CP 100-3P7	100
CP 150-3P7	150



CP P8
Capteur de pesage Single-Point en aluminium

Caractéristiques techniques

- Précision selon OIML R60 C3
- Conformité RoHS
- Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65 (selon EN 60529)
- Alliage d'aluminium anodisé
- Convient aux balances avec calculateur de prix, aux balances de table etc.
- Dimensions maximales de la plateforme: 600×600 mm
- Raccordement 6 files
- Valeur nominale des caractéristiques : 2 mV/V
- Longueur de câble: 3 m
- Modèle conforme à OIML R60 C4 ou C5 sur demande

Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

DE SÉRIE: IP 65, 1 DAY
OPTION: DAkkS, ISO

Modèle	Charge nominale
SAUTER	kg
CP 50-3P8	50
CP 100-3P8	100
CP 150-3P8	150
CP 200-3P8	200
CP 250-3P8	250
CP 300-3P8	300
CP 500-3P8	500
CP 600-3P8	600