

KERN TGD50-3CS05

Balance à carats de poche compacte pour le pesage précis de bijoux et pierres précieuses



Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	1 mg
Linéarité:	3 mg
Plage de tare:	50 g
Poids de réglage recommandé:	50 g (F2)
Portée [Max]:	50 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	3 mg
Résolution:	50000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	3 s
Unités de mesure:	ct dwt g gn oz ozt

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2 cm
------------------------------	------

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	15 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie

Batterie:	4x1.5 V AAA
Durée de service:	150 h

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificat DAkkS: 963-127

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de poche

Emballage & expédition

Livraison:	24 h
Poids brut:	2,215 kg
Poids net:	980 g
Type de lâÖenvoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boÄtier (LxPxH):	96 x 149 x 36 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (d):	65

Piktogramme

STANDARD



OPTION

