KERN **MSW 200**

Ruban de mesure avec enrouleur pratique



Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d’expédition	0,1 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761202016
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Mesure de la taille du corps
Famille de produits	MSW

Système de mesure

Plage de mesure toise (cm)	0-205cm @ 0,1cm ± 0,5cm
Plage de mesure longueur [Min]	10 cm
Unités de mesure	mm
Plage de mesure longueur [Max]	205 cm
Tolérance toise	5 mm
Division	0,1 cm
Unité préréglée	mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	55×90×20 mm
Dimensions appareil (L×P×H)	55×90×20 mm
Alignement de mesure	horizontal

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	70×100×25 mm
Mode de livraison	Service de colis