

JOY-VIEW 15

MONITEUR IPS MOBILE AVEC RÉOLUTION FULL HD ULTRA-NETTE
POUR UNE EXPÉRIENCE DE VISUALISATION DE PREMIÈRE CLASSE

JOY-IT

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

- ✓ Écran IPS portable avec résolution Full HD
- ✓ écran tactile multipoint 10
- ✓ Design ultra-mince avec haut-parleurs stéréo intégrés
- ✓ Boîtier robuste en aluminium
- ✓ Idéal pour le travail et les voyages
- ✓ Solution à câble unique : configuration simple d'appareils compatibles via un seul port USB-C
- ✓ Prise audio supplémentaire pour connecter casques ou haut-parleurs



Le Joy-View est votre compagnon idéal pour toutes les utilisations, que ce soit au travail ou en déplacement. Avec son écran IPS portable et sa résolution Full HD ultra-nette, il vous offre une expérience visuelle brillante qui affiche votre contenu avec des couleurs vives et une clarté impressionnante. L'écran tactile multipoint à 10 points garantit un fonctionnement intuitif et ouvre la voie à une toute nouvelle manière d'interagir - idéal pour les travaux créatifs.

Grâce à son design ultra-mince avec son stéréo intégré, le Joy-View s'intègre sans problème dans n'importe quel environnement. Son boîtier en aluminium robuste le rend non seulement élégant, mais aussi durable pour une utilisation sur le terrain. Grâce à la solution à câble unique via USB-C, tu peux connecter ton ordinateur portable, ton smartphone ou d'autres appareils compatibles simplement et facilement - l'alimentation électrique et la transmission de l'image se font via un seul câble.

En outre, le port mini HDMI offre une flexibilité supplémentaire pour connecter votre console de jeu ou d'autres périphériques.

L'étui intelligent inclus protège efficacement le Joy-View pendant le transport et sert également de support stable pour que votre écran soit toujours sûr et prêt à l'emploi. La prise audio supplémentaire vous permet également de brancher un casque ou des haut-parleurs externes pour créer une expérience audiovisuelle parfaite.

Qu'il s'agisse d'un deuxième écran pour votre PC ou d'un écran mobile, le Joy-View transforme votre smartphone en un ordinateur portable puissant en un rien de temps - sans équipement supplémentaire coûteux. Avec sa flexibilité et ses fonctions de premier ordre, le Joy-View offre une expérience utilisateur incomparable. Restez mobile et productif à tout moment, sans compromis.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Résolution	1920 x 1080
Taille de l'écran	15.6" (39,62 cm)
Inputs	Mini HDMI, Type-C, entrée d'alimentation
Sorties	3.prise jack 5mm
Alimentation électrique	USB Type-C PD 5 - 20 V (solution à câble unique), USB Type-C (solution à deux câbles)
Classe d'efficacité énergétique	Classe A
Logement	Alliage d'aluminium
Étui intelligent	Smart case incluse dans la livraison sert à la fois de protection et de support pliable

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Taux de rafraîchissement	60 Hz
Contrast	800:1
Brightness	300 nit
Type d'écran	TFT IPS LCD
Rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Espace couleur	16.7 millions de couleurs, NTSC 72 %, sRGB jusqu'à 100
Rapport d'aspect	16:9
Point de vue	178°
Haut-parleur Loudspeaker	Enceinte stéréo 8Ω2W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Numéro d'article	JT-View15
Portée de la livraison	Joy-View display, smart case, 1.5 m HDMI to miniHDMI cable, 1 m USB-A to USB-C cable, 1 m USB Type-C to USB Type-C cable, power adapter, HDMI to miniHDMI adapter, cleaning cloth
EAN	4250236818894
Numéro de tarif douanier	8473302000

