



Marque de commande


DoorScan Cable BS/BGS

Câble de connexion pour la transition du côté charnière vers le bord d'attaque

Caractéristiques

- Câble de connexion entre le côté charnière et le bord d'attaque
- Connexion au module d'interface

Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi U_B max. 300 V

Conditions environnementales

Température ambiante -55 ... 80 °C (-67 ... 176 °F)

Caractéristiques mécaniques

Raccordement 2 bornes enfichables

Câble PVC, noir 6 fils

Diamètre d'enveloppe env. 4,6 mm

rayon de courbure min. 23 mm

Longueur L 1070 mm

Masse env. 32 g

Convient pour séries

Série DoorScan®