



DoorScan Transfer Loop

Câble de transition de porte vers le contrôleur de porte pour détecteur DoorScan®, gaine du câble et dispositif de soulagement de câble inclus

- Câble de transition de porte pour connecter le détecteur au contrôleur
- Connexion au module d'interface

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi U_B max. 300 V

Conditions environnementales

Température ambiante -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)

Caractéristiques mécaniques

Raccordement Borne à vis, 6 broches

Matériau Gaine du câble : polyamide PA 6, noir, Support de montage mural : ABS

Câble PUR, gris, 6 fils

Diamètre d'enveloppe env. 4,8 mm

rayon de courbure min. 48 mm

Longueur L 5000 mm

Masse env. 110 g

Informations générales

Volume de livraison Support de montage mural, Lot de vis, Dispositif de décharge de traction, câble, Gaine du câble, Rivet creux

Convient pour séries

Série DoorScan®

Support de montage mural

