



Commutateur de commande 13 F, 1 contact à ouverture, 16A, 230 V, 20kA

Référence **Z-S/3S10**
N° de catalogue **248338**

Illustration non contractuelle

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I_n	A	20

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Commutateur (EC001545)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Interrupteur principal pour tableau modulaire (ec@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
fonction de commutation			commutateur de commande
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs			0
nombre de pôles			0
calibre/courant nominal assigné (I_n)		A	16
tension assignée (U_e)		V	230
tension assignée min.		V	0
pouvoir de coupure nominal		kA	20
résistance de court-circuit (I_{cw})		kA	10
type de tension			AC
déconnexion forcée (selon DIN VDE 0113)			non
avec voyant indicateur			non
couleur de la calotte			autre
source lumineuse			autre
culot de lampe			autre
puissance de la lampe max.		W	0
largeur en nombre de modules			1
profondeur d'encastrement		mm	80
indice de protection (IP)			IP40