

FICHE TECHNIQUE - W-MCS




Équerre de fixation murale, pour interrupteur à poussoir



Référence **W-MCS**
N° de catalogue **050665**
Alternate Catalog **MCSX-W**
No.

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Fonction de base			Equerres de fixation murale
			Code pour commande séparée
Utilisation avec			MCS, MCSN



Remarques

Équerre de fixation murale orientable de 90° en 90° vers la droite ou la gauche

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.	°C		-25
Température d'emploi max.	°C		70

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Accessoires pour connectique basse tension (EC002498)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Composant pour technique de commutation basse tension (accessoires) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
type d'accessoire			autre

Homologations

Product Standards			CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.			12528
CSA Class No.			3211-06
North America Certification			CSA certified

