



Marque de commande


BF 30

bride de fixation, 30 mm

Caractéristiques

- Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M30
- Montage simple et calage précis
- Grande plage de réglage (max. 18 mm)

Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Diamètre intérieur 30 mm

Conditions environnementales

Température ambiante -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Caractéristiques mécaniques

Matériau socle : PBT (vert)
capot : PA (transparent)

Couple de serrage des vis de fixation $\leq 1,5$ Nm

Dimensions 40 mm x 56 mm x 36 mm