



**Bouton à bascule, double, blanc**

**Référence** CWIZ-02/01  
**N° de catalogue** 126046

**Gamme de livraison**

Type de produit		Bascule
Compatibilité du bouton-poussoir		55 mm (universel)
Dimension modulaire de bascule		double
Couleur		blanc

**Caractéristiques techniques ETIM 7.0**

Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel) (EG000013) / Enjolveur/doigt de commande (EC000011)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Set de commutateurs d'installation / Enjolveur pour interrupteur, bouton, variateur (ecl@ss10.0.1-27-14-40-02 [AKN686014])		
modèle		bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage		sans impression
symbole scannable / sans obstacle		non
utilisation		bouton à contact maintenu
adapté à la commande de mécanismes domotiques		oui
type de fixation		fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière		non
matériau		plastique
qualité du matériau		thermoplastique
sans halogène		oui
traitement de la surface		non traité
finition de la surface		
couleur		blanc
numéro RAL (équivalent)		0
avec champ d'inscription		non
avec lentille/symbole interchangeable		non
adapté à la classe de protection (IP)		IP20
Indice de protection contre les chocs (IK)		IK00