



Appareil de connexion 10A avec entrée

Référence CSAU-01/01-10I
N° de catalogue 172938
Alternate Catalog No. CSAU-01/01-10I

Gamme de livraison

Type de produit			Actionneur
Type de montage			Montage encastré
Alimentation			Alimentation secteur
Fonction d'actionnement			Commutation

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Systèmes de bus d'installation (EG000032) / Actionneur de commutation (EC001097)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Bus de communication / Bus de communication - actionneur électronique (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])			
système de bus KNX			non
système de bus KNX-radio			non
système de bus radio			oui
système de bus LON			non
système de bus Powernet			non
autres systèmes de bus			xComfort
radio bidirectionnelle			oui
mode de pose			encastré
largeur en nombre de modules			3
commande sur site/commande manuelle			oui
avec affichage LED			oui
nombre d'entrées binaires			1
Puissance de coupure max.		W	2300
puissance de sortie		W	2300
adapté à une charge C			oui
nombre max. de sorties de commutation			1
courant de commutation max.		A	10
calibre/courant nominal assigné (In)		A	10
tension de fonctionnement normale		V	230 - 230
différentes phases connectables			non
couplage au bus inclus			oui
module de bus amovible			non
profondeur min. de la boîte d'encastrement		mm	18
possibilité d'extension modulaire			non
indice de protection (IP)			IP20