



devolo Magic 2 LAN triple

Caractéristiques techniques

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X
Vitesse de transmission	Ethernet 10/100/1000 (Mbit/s) CPL 1200/2400 (Mbit/s)
Modulation • Transporteur	OFDM CPL - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Portée (en m)	CPL: 500
Sécurité (Cryptage)	128 Bit AES
Témoins lumineux	CPL (multi)
Boutons	Appariement (Pairing) Valeurs par défaut (Factory Default)
Prise • Connecteur • Pays	Type E (CEE 7/5) • Type E+F (CEE 7/7) • (FR,BE,PL,CZ,SK)
Puissance délivrée sur prise de courant intégrée	16 A
Port périphérique	3 x Ethernet RJ45
Consommation	Maximum W/A: 5,9 W Normale W/A: 5,0 W Mode veille W/A: 0,9 W
Alimentation électrique	internal 196-250 V AC 50 Hz
Filtre atténuateur	2 - 80 MHz
Caractéristiques de filtrage	-22 db à -45 db
Température (Stockage • Fonctionnement)	-25°C à 70°C • 0°C à 40°C
Dimensions (en mm, hors prise)	143 x 72 x 41
Conditions ambiantes	10-90% Humidité de l'air (sans condensation)

Systèmes d'exploitation à partir de la version	Android 5.1 iOS 10 Windows 7 (32/64Bit) Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9
Homologations	CE compliant
Fonctionnalités additionnelles	Mode d'économie d'énergie activable/verrouillable, Page HTML de configuration

Informations commerciale

Garantie (en ans)	3
Accessoires	Guide d'installation en version imprimée câble Ethernet

Adaptateur individuel

8506 (BE)

EAN: 4250059685062
Poids: 470 g
Dimensions: 190 x 118 x 92 mm

Informations suppl. WEEE:

Poids WEEE: 280 g
Papier (point vert): 150 g
Matière plastique (point vert): 2 g
Divers (point vert): 0.2 g

Starter Kit

8514 (BE)

EAN: 4250059685147
Poids: 810 g
Dimensions: 188 x 231 x 92 mm

Informations suppl. WEEE:

Poids WEEE: 545 g
Papier (point vert): 220 g
Matière plastique (point vert): 4 g
Divers (point vert): 0.4 g