



RoHS   
Compliant



### Description du produit :

#### Features:

- Communication module to snap onto communication interface of Pro 2 power supply
- IO-Link device; supports IO-Link specification 1.1
- Suitable for configuring and monitoring the subordinate power supply
- Function block for current control systems available on request
- Pluggable connection technology
- Marker slot for WAGO marking cards (WMB) and WAGO marking strips

## Données

### Données techniques

#### Entrée

Nominal input voltage $U_{i\text{nom}}$	DC 24 V (SELV; via IO-Link Master)
Input voltage range	DC 18 ... 30 V
Input current $I_i$	$\leq 0,02$ A

#### Signalisation et communication

Signalisation	1 x LED COM OK (green) 1 x LED ERR (red)
Communication	IO-Link
IO-Link-Version	1.1
Baud rate	230,4 kBd (COM 3)
Unité d'adressage	5 byte
Datenaktualisierungsrate	25 ms

#### Sécurité & Protection

Séparation galvanique	0.63 kV DC
Classe de protection	III
Indice de protection	IP20 (selon EN 60529)

#### Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
WAGO terminal	WAGO 721 Series
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Max. line length	20 m (IO-Link)

#### Données géométriques

Largeur	35 mm / 1.378 inch
Hauteur	95 mm / 3.74 inch
Profondeur	22 mm / 0.866 inch
Note on dimensions	height including connector; depth in mounted state

## Données mécaniques

Type de montage	Snap onto communication interface (X4) of Pro 2 power supply
-----------------	--

## Données du matériau

Poids	35
-------	----

## Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... 70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... 85 °C
Relative humidity	5 ... 96 % (no condensation permissible)
Degré de pollution	2
Altitude d'utilisation max.	5000 m

## Normes et spécifications



Marquage de conformité	CE
Normes/spécifications	EN 61010-1; EN 61010-2-201; EN 61204-3; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; UL 61010-1; UL 61010-2-201

## Données commerciales

Type d'emballage	20
Pays d'origine	VN
GTIN	4055143905701
Numéro du tarif douanier	85044082900










## Autorisations / certificats

### Ex-approbations

Logo	Approbation	Additional Approval Text	Nom du certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	ANSI/ISA 12.12.01	E198726
	UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	UL 121201	E198726

## Produits correspondants

### Marking accessories

	<b>N° art.: 2009-110</b> Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
	<b>N° art.: 2009-115</b> WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-002</b> WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-006</b> WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-007</b> WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-012</b> WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-017</b> WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-023</b> WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-024</b> WMB-Inline; pour Smart Printer; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a>
<b>tools</b>		
	<b>N° art.: 210-720</b> Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée	<a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a>

## Téléchargements

### Documentation

#### Bid Text

2789-9080  
Power supply

docx      Téléchargement  
19,9 kB

#### Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf      Téléchargement

## Handling Instructions

## Famille de produits

Pro 2

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications.