

# KERN CFS3K-5



Balance de comptage professionnelle à haute résolution avec 100 emplacements de mémoire d'article et interface pour deuxième balance, résolution de comptage jusqu'à 75 000 points



## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional
Bloc d'alimentation:	Bloc d'alimentation externe
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	CH EURO UK US
Durée de fonction:	70 h
Durée de fonction:	40 h
Temps de charge:	14 h
Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC

## Prestation

Certificat DAkkS:	963-127
-------------------	---------

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de comptage

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	450 x 375 x 220 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	4,400 kg
Poids net:	3,211 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	315 x 350 x 180 mm
Dimensions d'appareil (LxPxH):	320 x 350 x 125 mm
Dimensions totales (LxPxH):	315 x 350 x 180 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	295 x 225 mm

## Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	10 mg
Linéarité:	100 mg
Plage de tare:	3 kg
Poids de réglage recommandé:	2 kg (F1); 1 kg (F1)
Portée [Max]:	3 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	30 mg
Résolution:	300000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	2 s
Unités de mesure:	kg lb

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2 cm
------------------------------	------

## Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	50 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	500 mg
Résolution de comptage:	60000

## Fonctions

Fonction de comptage:	oui
Fonction de conversion:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui

Fonction PRE-TARE:	oui
--------------------	-----

Pesage avec plage de tolérance:	oui
---------------------------------	-----

# KERN CFS3K-5



Balance de comptage professionnelle à haute résolution avec 100 emplacements de mémoire d'article et interface pour deuxième balance, résolution de comptage jusqu'à 75 000 points

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

