



HSM SECURIO B34 - 4,5 x 30 mm



Destructeur de documents HSM SECURIO B34

Ce destructeur de documents au design élégant et de grande qualité garantit la sécurité des données dans les grands bureaux. Cet appareil au fonctionnement silencieux détruit avec efficacité les quantités de données liées au travail de 8 utilisateurs.

Caractéristiques

Réf. d'article :	1843111	Largeur d'introduction:	310 mm
EAN	4026631025188	Capacité du bac de réception:	100 l
Type de coupe:	coupe en particules	Capacité de réception en feuilles (80 g):	1223
Largeur de coupe :	4,5 x 30 mm	Niveau sonore (fonctionnement à vide):	ca. 56 dB(A)
Degré de sécurité (DIN 66399):	E-3 F-1 O-3 P-4 T-4	Largeur x Profondeur x Hauteur:	541 x 439 x 845 mm
Rendement de coupe en feuilles 80g/m²:	20 - 22	Poids:	42 kg
Puissance du moteur:	700 W	Type de matériau:	Papier, Agrafes et trombones, Carte de crédit, CD/DVD
Tension / Fréquence:	220-240 V / 50 Hz		

Informations sur le produit



Les cylindres de coupe en acier trempé durci par induction garantissent une durée de vie élevée.



Boîte en carton réutilisable comme corbeille du destructeur.



La machine s'éteindra automatiquement s'il est indiqué sur l'écran que la corbeille est pleine.



Fonctionnement en continu

Le moteur puissant garantit une performance de coupe élevée et un fonctionnement continu en toute sécurité.



Économie d'énergie

Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille grâce au système intelligent de gestion d'économie d'énergie EcoSmart.



Sécurité optimale pour l'utilisateur

L'élément de sécurité empêche une insertion involontaire et augmente la sécurité de l'utilisateur.



Fonction mache/arrêt automatique

Le principe de fonctionnement est très simple : Si vous introduisez du papier, l'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement après la destruction des documents.




Fonction anti-bourrage

L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier et maintient un rendement de coupe élevé.



Vidage pratique du collecteur

Meuble en bois robuste sur roulettes. Après ouverture de la porte, le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.



Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie des degrés de sécurité P-2 à P-5 (selon ISO/IEC 21964).

