

SAUTER CO 2000-Y2

Cellule de mesure bouton miniature en inoxydable

KERN



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Cellule de mesure
Groupe de produit	Capteur de pesage/de force
Famille de produits	CO Y2

Système de mesure

Portée [Max]	2000 kg
Plage de mesure force [Max] (N)	20 kN
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	1,5 mV/V
Capteur OIML classe	G5
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Alimentation + Couleur	rouge
Alimentation - Couleur	noir
Signal + Couleur	vert
Signal - Couleur	blanc

Applications de mesure	force masse
Directions de force	traction compression

Cellule de pesée d'entrée - nominal	350 Ω
Cellule de pesée d'entrée - variance	20 Ω

Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	350 Ω
---	--------------

Cellule de pesée résistance de sortie - variance	3 Ω
--	------------

Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min]	9 V
---	-----

Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max]	12 V
Capteur résistance d'isolement - [Min]	5000 M Ω
Cellule de pesée - erreur combinée	0,5%
Coefficient de température - valeur caractéristique	$\pm 0.05\%$ F.S. / 10 °C
Tolérance du signal zéro	$\leq \pm 1.0\%$ FS
Coefficient de température - signal zéro	$\pm 0.05\%$ F.S. / 10 °C
Erreur de fluage (30 minutes)	+/- 0.1%FS
Surcharge sûre	150%
Charge de rupture	200%

Fonctions

Protection IP - dispositif complet	IP65
------------------------------------	------

Forme de construction

Matériau	acier, inox
Forme	Barre de traction/ compression
Dimensions (Ø×H)	51×75 mm
Longueur de câble	2 m
Montage - Application de la force	Filetage mâle M12
Montage - évacuation des forces	Filetage mâle M12

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	0 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine (force de traction)	961-164V
Numéro d'article pour étalonnage usine (force de traction/force de compression)	961-364V

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761233034
Classification REACH	pas de substances interdites

Emballage & expédition

Mode de livraison	Service de colis
-------------------	------------------

SAUTER CO 2000-Y2

KERN

Cellule de mesure bouton miniature en inoxydable

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	120×90×85 mm
Poids net env.	0,55 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,562 kg

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

