




dji.com
Suivez-nous sur @DJIglobal



MAVIC AIR 2

Élevez votre niveau



Photo 48 MP
Vidéo 4K/60 ips



Distance de
transmission max. 10 km



Temps de vol max.
34 min



HDR



FocusTrack



8K Hyperlapse

Qualité de la caméra

- Photo : 48 MP | SmartPhoto
- Vidéo : 4K/60 ips | 120 Mb/s |
Ralentissement 1080 p/240 ips
- HDR : Photo | Vidéo | Panorama
- Paramètres : Capteur CMOS 1/2 pouces | HEVC (H.265) |
Ouverture f/2.8

Sécurité en vol

- Vol : Temps de vol max. 34 min | Vitesse max. 68 km/h
- Système de transmission vidéo Full HD OcuSync 2.0 : 10 km^[1] |
Anti-interférence 2,4/5,8 GHz
- Évitement d'obstacles APAS 3.0
- Détection d'obstacles : Avant | Arrière | Inférieur
- Feu auxiliaire

Fonctions intelligentes

- FocusTrack : ActiveTrack 3.0 | Projecteur 2.0 |
Point d'intérêt (POI) 3.0
- QuickShots : Dronie | Cercle | Spirale | Fusée |
Boomerang | Astéroïde
- Hyperlapse : Libre | Cercle | CourseLock | Waypoint

Radiocommande et App

- Application DJI Fly : Modèle d'édition de Story |
Technologie EIS optimisée | Partage facile
- Radiocommande : Autonomie de batterie améliorée :
240 min | Poignée confortable

1. Sans obstacle ni interférence, conforme à la norme FCC. La portée maximale de vol indiquée est une approximation de la force et de la résilience de la liaison radio.
Sauf autorisation contraire, faites toujours voler votre drone à portée de vue.