




Luminaire de bureau LED MAULpearly colour vario, réglable



- Le modèle puissant parmi les luminaires compacts
- Flexible : température de couleur et intensité d'éclairage réglables sur 3 niveaux selon l'heure et l'humeur
- Bon éclairage d'un espace limité avec une haute luminosité
- Très économique : technologie LED moderne
- Peu encombrant et maniable
- Pratique : bras robuste à zone flexible pour régler l'angle d'éclairage
- Conception technique de sécurité signée MAUL
- Équipé de 24 LED : 8 blanc chaud (3000 Kelvin) et 16 blanc lumière du jour (6500 Kelvin)
- Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
- La durée de vie des LED est de 20.000 heures
- Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
- Très faible consommation d'environ 6 Watt
- Consommation d'énergie pondérée 6 kWh/1000h
- Éclairement de 1360 lux à 35 cm, flux de 320 lumen
- Bras en métal à surface caoutchoutée, tête en matière plastique
- Longueur du bras 35,7 cm
- Hauteur en position normale de travail : 36 cm
- Tête du luminaire, 16 x 6 cm, orientable et inclinable

- Réglage confortable par zone tactile sur le socle
- Socle solide, 16,5 x 10,6 cm, en plastique avec ballast et couche de protection des surfaces sur le dessous
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable
- 820 17 32 et 52: disponibilité prévue pour fin mai 2020
- Sous réserve d'ajustements techniques dus aux règlements (UE) 2019/2020 et (UE) 2019/2015. Pour plus d'informations, consultez le site www.maul.fr/efficacite/
- Concept de sécurité technique Made by MAUL : Chaque luminaire et chaque lampe doit passer une série de tests intensifs pour pouvoir faire partie de la gamme MAUL. L'équipe interne de développement aux priorités optique, électronique et mécanique ainsi que notre savoir-faire en matière de technique de fabrication
- Tous les blocs d'alimentation à prise sont désassemblés par nos soins et leur sécurité est vérifiée
- Tous les luminaires en phase de développement sont soumis à des contrôles parallèles de compatibilité électromagnétique
- Tous les luminaires sont testés sur le long terme dans le laboratoire d'essai propre à l'entreprise
- Garantie: 2 ans

Réf.	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon	Protection	U.V.	Dim. U.V./cm	Poids/kg
820 17	02 blanc	4002390069175	94052040	1,7 m	II prise transformateur Euro	1 pce	26,5 x 22,0 x 13,5	0,967
820 17	32 bleu atlantique	4002390080729	94052040	1,7 m	II prise transformateur Euro	1 pce	26,5 x 22,0 x 13,5	0,967
820 17	52 limette	4002390080743	94052040	1,7 m	II prise transformateur Euro	1 pce	26,5 x 22,0 x 13,5	0,967
820 17	90 noir	4002390079129	94052040	1,7 m	II prise transformateur Euro	1 pce	26,5 x 22,0 x 13,5	0,93