





## Luminaire de bureau LED MAULjoy



- Le luminaire joyeux en les derniers couleurs tendance
  - Une touche de couleur pour les passionnés de couleurs, également idéal pour le bureau d'écolier
  - Sophistiquée : surface mate
  - Extrêmement économique : technologie LED moderne, classe d'efficacité énergétique "A+" (spectre A++ à E)
  - Petit mais performant : pour un bon éclairage de petites surfaces de travail avec une haute luminosité
  - Conception technique de sécurité signée MAUL
  - Forme compacte : peu encombrant et maniable, très bon rapport qualité/prix
- 
- Avec 16 LED, 3000 Kelvin, blanc chaud
  - Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
  - La durée de vie des LED est de 20.000 heures
  - Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
  - Consommation d'énergie pondérée 7 kWh/1000h
  - Éclairage de 1880 lux à 33 cm de distance, flux de 480 lumens
  - Bras robuste à zone flexible pour régler l'angle d'éclairage
  - Socle et tête en matière plastique solide, bras gommé en métal
  - Longueur du bras 35,8 cm

- Hauteur en position normale de travail : 34 cm
- Tête du luminaire, Ø env. 11,8 cm, orientable et inclinable
- Socle solide Ø 13,7 cm
- Interrupteur sur la tête du luminaire pour l'allumer et l'éteindre facilement
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable
- Disponibilité prévue pour fin mai 2020
- Sous réserve d'ajustements techniques dus aux règlements (UE) 2019/2020 et (UE) 2019/2015. Pour plus d'informations, consultez le site [www.maul.fr/efficacite/](http://www.maul.fr/efficacite/)
- Concept de sécurité technique Made by MAUL : Aucun luminaire ou lampe n'ayant passé avec succès les tests intensifs ne sera intégré à notre gamme. La sécurité de MAULjoy est garantie en équipe grâce aux développements optique, électronique et mécanique ainsi qu'à la technique de fabrication. De manière obligatoire, nous soumettons les prototypes à différents tests
- Tous les blocs d'alimentation à prise sont désassemblés par nos soins et leur sécurité est vérifiée
- Tous les luminaires en phase de développement sont soumis à des contrôles parallèles de compatibilité électromagnétique
- Tous les luminaires sont testés sur le long terme dans le laboratoire d'essai propre à l'entreprise
- Garantie: 2 ans

Réf.	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon	Protection	U.V.	Dim. U.V./cm	Poids/kg
820 06	23 touche de rose	4002390080644	94052040	1,8 m	II prise transformateur Euro	1 pce	26,0 x 14,0 x 14,0	0,951
820 06	32 bleu atlantique	4002390080682	94052040	1,8 m	II prise transformateur Euro	1 pce	26,0 x 14,0 x 14,0	0,951
820 06	52 limette	4002390080668	94052040	1,8 m	II prise transformateur Euro	1 pce	26,0 x 14,0 x 14,0	0,951
820 06	90 noir	4002390080705	94052040	1,8 m	II prise transformateur Euro	1 pce	26,0 x 14,0 x 14,0	0,951