






## Luminaire de poste de travail LED MAULintro, réglable



- Puissant luminaire LED compact
  - Confortable : réglable en continu
  - Peu encombrant avec un rayon d'orientation considérable
  - Modèle puissant au prix attrayant pour une utilisation semi-professionnelle
  - Idéal pour les travaux précis, p. ex. dans les ateliers ou chez soi pour bricoler, dans les laboratoires ou dans la cosmétique
  - Très économique : technologie LED de pointe, efficacité énergétique de classe "A+"
  - Conception technique de sécurité signée MAUL
- 
- Avec 72 diodes de puissance type LED, 6500 Kelvin, lumière du jour
  - Le luminaire comporte des lampes à LED intégrées, les lampes ne peuvent pas être changées
  - La durée de vie des diodes lumineuses est de 20.000 heures
  - Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
  - Consommation moyenne pondérée 11 kWh/1000 h
  - Éclairage de 2.920 lux à 35 cm de distance, flux de 920 lumens
  - Solide bras métallique, orientable sur 360°
  - Longueur des bras : inférieur 40 cm, supérieur env. 44 cm
  - Hauteur en position normale de travail : 50 cm
  - Tête orientable en 3 dimensions

- Réglage confortable par zone tactile sur la tête pour faciliter l'utilisation
- Pince de fixation en métal plastifié (ouverture max. 6,3 cm)
- Sous réserve d'ajustements techniques dus aux règlements (UE) 2019/2020 et (UE) 2019/2015. Pour plus d'informations, consultez le site [www.maul.fr/efficacite/](http://www.maul.fr/efficacite/)
- Garantie: 2 ans

Réf.	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon	Protection	U.V.	Dim. U.V./cm	Poids/kg
820 58	02 blanc	4002390079143	94052040	1,7 m	II prise transformateur Euro	1 pce	62,0 x 25,0 x 12,0	2,861