




Luminaire mobile LED MAULseven colour vario



- Design pur : luminaire élégant sans fil pour un espace limité, postes de travaux variables ou en route
- Indépendant du secteur grâce au fonctionnement sur accu, avec port micro B USB et câble USB, sans câble gênant
- L'emporter où on a besoin de lumière : sur la terrasse, sur la table de cuisine, dans la cave, en camping-car ou à l'hôtel
- Pliable pour gagner de la place, glisse aisément dans un sac ou un sac à dos
- Température de couleur réglable
- Très économique : technologie LED moderne
- Conception technique de sécurité signée MAUL
- Équipé de 15 LED : 5 blanc chaud (3000 Kelvin) et 10 blanc lumière du jour (6500 Kelvin)
- Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
- La durée de vie de la LED est de 20.000 heures
- Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
- Très faible consommation d'environ 4 Watt. Consommation d'énergie pondérée 4 kWh/1000h
- Éclairage de 1560 lux à 26 cm, flux de 210 lumen
- Longueur du bras 25,3 cm, hauteur 27,2 cm, tête du luminaire, 21,7 x 5 cm, inclinable
- Socle, 6,2 x 5 cm, avec couche de protection des surfaces sur le dessous

- Autonomie de la batterie lithium-ion : env. 2 h, temps de charge : env. 4 h
- Réglage confortable par zone tactile du socle
- Port micro B USB sur le côté du socle, câble USB livré, longueur env. 94 cm
- Peut être chargé par tous les blocs d'alimentation USB Standards (1 ampère)
- Dimensions en état replié 26,3 x 5 x 6,2 cm
- Couleurs 23, 32, 52: disponibilité prévue pour fin mai 2020
- Sous réserve d'ajustements techniques dus aux règlements (UE) 2019/2020 et (UE) 2019/2015. Pour plus d'informations, consultez le site www.maul.fr/efficacite/
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable
- Concept de sécurité technique Made by MAUL : Chaque luminaire et chaque lampe doit passer une série de tests intensifs pour pouvoir faire partie de la gamme MAUL. L'équipe interne de développement aux priorités optique, électronique et mécanique ainsi que notre savoir-faire en matière de technique de fabrication
- Tous les blocs d'alimentation à prise sont désassemblés par nos soins et leur sécurité est vérifiée
- Tous les luminaires en phase de développement sont soumis à des contrôles parallèles de compatibilité électromagnétique
- Tous les luminaires sont testés sur le long terme dans le laboratoire d'essai propre à l'entreprise
- Garantie: 2 ans

Réf.	Coloris	Code EAN	Code douanier	Poids	Capacité nominale de la batterie	U.V.	Dim. U.V./cm	Poids/kg
818 01	23 touche de rose	4002390080972	94052040	410 g	1200 mAh	1 pce	28,5 x 6,8 x 5,5	0,492
818 01	32 bleu atlantique	4002390080996	94052040	410 g	1200 mAh	1 pce	28,5 x 6,8 x 5,5	0,492
818 01	52 limette	4002390081016	94052040	410 g	1200 mAh	1 pce	28,5 x 6,8 x 5,5	0,492
818 01	71 sahara	4002390069205	94052040	410 g	1200 mAh	1 pce	28,5 x 6,8 x 5,5	0,492
818 01	84 gris argent	4002390069199	94052040	410 g	1200 mAh	1 pce	28,5 x 6,8 x 5,5	0,492
818 01	90 noir	4002390069182	94052040	410 g	1200 mAh	1 pce	28,5 x 6,8 x 5,5	0,492