




Luminaire de bureau LED MAUL grace colour vario, réglable



- Luminaire de design de qualité supérieure avec double-bras
- Flexible : température de couleur réglable en continu et intensité d'éclairage réglable sur 4 niveaux selon l'heure et l'humeur
- Design moderne : des contours épurés soulignent l'élégance discrète du luminaire
- Noble : bras en aluminium anodisé, brillant mat
- Rayon d'action particulièrement grand grâce au long double-bras, lumière sans ombre d'en haut
- Très économique : technologie LED de pointe
- Conception technique de sécurité signée MAUL
- Confortable : réglage par zone tactile sur la tête
- Équipé de 48 LED : 24 blanc chaud (3000 Kelvin) et 24 blanc lumière du jour (6500 Kelvin)
- Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
- La durée de vie des LED est de 20.000 heures
- Efficacité énergétique de classe "A" (spectre A++ à E)
- Très faible consommation d'environ 6 Watt
- Consommation d'énergie pondérée 6 kWh/1000h
- Éclaircissement de 1400 lux à 35 cm, flux de 300 lumen

- Bras avec double articulation, orientable et inclinable
- Bras supérieur et inférieur de 36,5 cm chacun
- Hauteur en position normale de travail : 44 cm
- Tête du luminaire Ø 11,6 cm, inclinable et orientable, en matière plastique avec insert en aluminium
- Solide socle Ø 20,5 cm avec ballast et couche de protection des surfaces sur le dessous
- Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable
- Coloris noir: disponibilité prévue pour fin mai 2020
- Sous réserve d'ajustements techniques dus aux règlements (UE) 2019/2020 et (UE) 2019/2015. Pour plus d'informations, consultez le site www.maul.fr/efficacite/
- Garantie: 2 ans

Réf.	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon	Protection	U.V.	Dim. U.V./cm	Poids/kg
820 50	90 noir	4002390081139	94052099	2 m	II prise transformateur Euro	1 pce	58,0 x 27,0 x 10,0	3,239
820 50	95 argenté	4002390068314	94052099	2 m	II prise transformateur Euro	1 pce	58,0 x 27,0 x 10,0	3,239