



STATION D'ACCUEIL USB-C™ UNIVERSELLE, 8 PORTS



Guide d'installation rapide

DA-70884 Rev.2

Description

La station d'accueil USB-C™ de DIGITUS® permet d'amplifier votre ordinateur portable à l'aide de 8 interfaces supplémentaires. 2 interfaces HDMI® dotées d'une résolution maximale de 4K / 60 Hz sont en outre intégrées. Pendant l'utilisation de la station d'accueil, vous avez la possibilité de charger l'ordinateur portable raccordé au moyen du port USB-C™ Power Delivery existant. La capacité de charge maximale est de 100 W. 2 x connexions USB 3.0 sont également incluses. Il est possible d'y raccorder les dispositifs périphériques correspondants tels qu'un clavier, une souris ou un disque dur externe / une clé USB. Avec le système charge de la batterie (BC 1.2), il est également possible de charger des dispositifs tels que des smartphones ou des tablettes. Vous pouvez raccorder le connecteur RJ45 Gigabit existant à l'aide de votre routeur et, par conséquent, d'Internet. Cela vous permet donc d'accéder à votre ordinateur portable connecté. Deux logements pour cartes SD et Micro-SC viennent compléter la station d'accueil. Des cartes mémoire de 2 To max. sont prises en charge. Le boîtier compact avec sa finition en aluminium brossé lui concède un aspect stylé et élégant et peut être facilement transporté. Grâce au système Plug and Play, il n'est pas nécessaire d'installer un pilote. La station d'accueil peut ainsi être raccordée rapidement à des systèmes externes.

Expansion instantanée grâce à des ports fonctionnels complets :

- 2x ports USB 3.0
- 2x HDMI 4K
- 1x Gigabit
- 1x USB-C pour recharge PD
- 1x Micro SD
- 1x SD

Remarque : les 2 graphiques ci-dessous présentent la résolution des 2 ports vidéo en mode SST et MST

En mode SST	
	HDMI
Ports doubles connectés	4K/60 Hz

En mode MST	
	HDMI
Ports doubles connectés	4K/60 Hz

- Dispositifs pris en charge (par exemple) :
2016/2017/2018 MacBook Pro, 2015/2016/2017 MacBook, ChromeBook, ASUS Transformer 3 Pro, Dell XPS 12 9365 et version ultérieure, HP Elite X2, Spectre x360 13, 15, Pro Convertible, Huawei Matebook, Lenovo IdeaPad 720s, ThinkPad T470, T570, X1 Yoga, 720, 920, Microsoft Surface Book 2 et Pro, Razer Blade Stealth, Samsung Galaxy Tab Pro S et de nombreux autres dispositifs USB-C compatibles avec le mode Power Delivery et DP Alternate
- Présente 2 ports USB 3.0 et un port de charge avec passage de Type-C, la vitesse de transfert des données des 2 ports USB3.0 pouvant atteindre jusqu'à 5 Gbit/s. Le système USB à 2 ports vous permet de raccorder plusieurs appareils, tels que des claviers, une souris, des mémoires flash USB, etc., à vos dispositifs de type C
- 2 ports USB3.0 sont compatibles avec la fonction de charge BC 1.2, avec mode de commutation automatique
- Les 2x HDMI prennent en charge une résolution vidéo maximale de 4K à 60 Hz. Diffusion d'un son et d'une image de haute qualité et d'une clarté limpide. 2x HDMI avec fonction MST sous système Windows. Obtenez un effet miroir ou étendez deux écrans avec l'adaptateur USB C vers les ports HDMI simultanément. Parfait pour les présentations, les soirées ciné et bien plus encore.
- 1 port Ethernet gigabit permet d'accéder à une vitesse de réseau super rapide, rétro compatible avec l'Ethernet 10/100.
- Chargez rapidement votre ordinateur portable de Type-C tout en utilisant d'autres ports USB.

- La finition en aluminium brossé vient compléter vos accessoires Apple pour une configuration du bureau intemporelle et moderne.
- Systèmes compatibles : Macbook (USB Type-C™) – Mac OS X (Mac OS non compatible avec MST), Chromebook Pixel – Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7

Comment se connecter

Raccordez directement l'adaptateur à votre ordinateur.

Raccordez vos dispositifs USB à l'un des ports USB.

2x ports HDMI : transmission d'un son et d'une image de haute définition de l'ordinateur ou de la tablette à l'écran HDMI pour le streaming et les jeux en ligne avec une résolution allant jusqu'à 4K/60Hz, également compatible avec 1080 p, 720 p, 480 p et autres.

Facile à utiliser et à transporter, compatible avec le hot-swap.

Pas de pilote supplémentaire requis.

Caractéristiques du produit


- 1) Chipset : VL102/VMM5200/VL817/GL3224/RTL8153B
- 2) Matériau : aluminium
- 3) Longueur du câble : 20 cm
- 4) Poids : 78 g
- 5) Température de service : de 0 °C à 40 °C (de 35 °F à 100 °F)
- 6) Humidité relative de service : Hr de 20 à 80 %

Contenu de la livraison :

1x station d'accueil USB-C universelle, 8 ports

1x guide d'installation rapide

Anschlüsse
Connections



Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la déclaration de conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la déclaration de conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Allemagne

