

Compresseur d'air à batterie TX-157



Affichage numérique de la pression, pression souhaitée réglable
Fonction Auto Off lorsque la pression de consigne est atteinte

Sac de rangement

Puissance de sortie max. 15L/min.

Max. pression 8bar

Tuyau avec adaptateur de soupape, aiguille à bille, adaptateur pour bicyclette et jeu de buses pour les grandes ouvertures d'air

Caractéristiques techniques:

- Batterie Li Ion 6000mA pour 4 pneus de voiture (2,0-2,4bar)
- jusqu'à 8 bar de pression maximale
- Lampe de travail avec 6 LED
- 4 unités de pression sélectionnables (PSI, BAR, KPA, KG/CM²)
- Poids / Dimensions: 0.75 kg / (L) 7 x (W) 7,3 x (H) 28,9cm

Contenu de la livraison:

Compresseur d'air à batterie Technaxx TX-157, Câble de connexion pour l'allume-cigare, Manuel d'utilisation

Numéro d'article 4906

