

## Caméra HD extérieure avec lampe LED TX-106

Appareil autonome alimenté par des batteries



Enregistrement vidéo HD 720p avec son



Résolution photo 1280 x 720 pixels



Fonctionnement avec des piles



Diverses possibilités de montage



Capteur PIR Angle 60°



Lumière LED avec 150 lumens



Temps de déclenchement 1 à 1,5 seconde



Carte MicroSD jusqu'à 32 Go



Classe de protection IP65

- Multi fonctionnel: enregistrement vidéo avec son, photo, lumière
- Détection de mouvement PIR avec un angle 60° et jusqu'à ~7m (espaces ouverts)
- Temps de déclenchement de PIR 1-1,5 secondes
- Lumière LED avec une luminosité de 150 lumens (2W) jusqu'à ~8m distance (espaces ouverts)
- Indicateur LED à faible puissance de la batterie
- Montage mural (360° rotation, 180° haut/bas)
- Nombreuses autres possibilités de montage p.ex. dans le jardin avec le support de montage au sol
- Classe de protection IP65 (poussière & étanche à l'eau)

### Caractéristiques techniques:

- Format vidéo: 720p, 25fps / Fichier vidéo: MP4
- Format photo: 1280x720 pixel / Fichier photo: JPEG
- Objectif de la caméra: F=2.0, FOV 92° / 92°
- Temps lumineux ~20 secondes
- Stockage: Carte MicroSD\* jusqu'à 32Go (Classe10) [\*non inclus]
- Jusqu'à environ 11,5 semaines d'enregistrements sur 32 Go (20 enregistrements chacun de 20 Mo par jour)
- Alimentation: 4x D-cell batteries\* alcalines 1,5V [\*non inclus]
- Ø durée de vie de la batterie: Mode vidéo 20x la nuit ~2,5 mois / Mode photo 20x la nuit ~7 mois / Mode lumière 20x la nuit ~2 mois
- Température fonctionnement -10°C jusqu'à +40°C
- Poids / Dimensions: 400g / (Lo) 19,5 x (La) 15,0 (H) 10,5cm

### Contenu de la livraison:

- Caméra HD extérieure avec lampe LED TX-106
- 1x support de montage mural
- 1x support de montage au sol
- 3x vis avec cheville
- Manuel d'utilisation

Numéro d'article 4757

