KERN **336-37**

Poids individuel, Classe OIML F2, 10 kg, Bloc, inox



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	336

Système de mesure

Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle OIML classe	F2
Poids de contrôle - valeur nominale	10 kg
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	160 mg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	6400
Poids de contrôle - Densité [Max] (OIML)	10700

Forme de construction

Forme poids	Bloc
Dimensions poids (L×P×H)	193×96×117 mm
Matériau	inox
Type d'ajustage	Chambre d’ajustage - Plomb

Services

Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS	962-444
Numéro d‘article pour écart positif garanti	921-444

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	193×96×117 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	10 kg
Poids brut env.	10 kg
Poids d’expédition	10 kg

Étuis optionnels

Étui - plastique Référence	nicht verfügbar
Étui - Référence aluminium	346-070-600
Étui - bois Numéro d'article	nicht verfügbar

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761232815
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS