

KERN 346-76

KERN

Poids individuel, Classe OIML M1, 5 kg, Bloc Eco, fonte laqué



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	346

Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm ³)	704,2254
Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m ³)	600
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	59,512
Poids de contrôle OIML classe	M1
Poids de contrôle - valeur nominale	5 kg
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	250 mg
Poids de contrôle - Densité (kg/m ³)	7100
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	3000

Forme de construction

Forme poids	Bloc Eco
Dimensions poids (L×P×H)	150×80×86 mm
Matériau	fonte laqué
Type d'ajustage	Chambre d'ajustage - Plomb

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-643
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	170×95×100 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	5,0 kg
Poids brut env.	5,0 kg
Poids d'expédition	5 kg

Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium	346-060-600
----------------------------	-------------

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761241671
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

