KERN **346-77**

Poids individuel, Classe OIML M1, 10 kg, Bloc Eco, fonte laqué



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	346

Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm^3)	1408,4507
Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m^3)	600
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm^3)	119,024
Poids de contrôle OIML classe	M1
Poids de contrôle - valeur nominale	10 kg
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	500 mg
Poids de contrôle - Densité (kg/m^3)	7100
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	3000

Forme de construction

Forme poids	Bloc Eco
Dimensions poids (L×P×H)	190×93×110 mm
Matériau	fonte laqué
Type d'ajustage	Chambre d'ajustage - Plomb

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-644

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	210×110×125 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	10 kg
Poids brut env.	10 kg
Poids d'expédition	10 kg

Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium	346-070-600

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761241688
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS