

KERN 366-76

Poids individuel, Classe OIML M3, 5 kg, Bloc Eco, fonte laqué

KERN

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M3
Famille de produits	366

Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm ³)	704,2254
---	----------

Évaluation de la conformité possible ✓

Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m ³)	600
--	-----

Poids de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	59,512
--	--------

Poids de contrôle OIML classe	M3
-------------------------------	----

Poids de contrôle - valeur nominale	5 kg
-------------------------------------	------

Tolérance admissible selon OIML (+/-)	2,5 g
---------------------------------------	-------

Poids de contrôle - Densité (kg/m ³)	7100
--	------

OIML-conforme	✓
---------------	---

Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	1500
--	------

Forme de construction

Forme poids	Bloc Eco
-------------	----------

Dimensions poids (L×P×H)	150×75×84 mm
--------------------------	--------------

Matériau	fonte laqué
----------	-------------

Type d'ajustage	Chambre d'ajustage - Plomb
-----------------	----------------------------

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-643
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	150×75×84 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	5,0 kg
Poids brut env.	5,0 kg
Poids d'expédition	5 kg

Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium	346-060-600
----------------------------	-------------

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761241824
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

