KERN **366-79**

Poids individuel, Classe OIML M3, 50 kg, Bloc Eco, fonte laqué



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M3
Famille de produits	366

Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm^3)	7042,2535
Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m^3)	600
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm^3)	595,12
Poids de contrôle OIML classe	M3
Poids de contrôle - valeur nominale	50 kg
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	25 g
Poids de contrôle - Densité (kg/m^3)	7100
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	1500

Forme de construction

Forme poids	Bloc Eco
Dimensions poids (L×P×H)	310×155×192 mm
Matériau	fonte laqué
Type d'ajustage	Chambre d'ajustage - Plomb

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-646

Emballage & expédition

Délais de livraison	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	310×155×192 mm
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	50 kg
Poids brut env.	50 kg
Poids d'expédition	50 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761241855
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

2 DAYS

OPTION

DAkkS