

SAUTER BSWA-01

Callibrateur pour l'ajustage régulière du sonomètre

KERN

Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure
Groupe de produit	Accessoires pour la sonométrie

Système de mesure

Sonomètre classe	Classe 1 Classe 2
Gamme de fréquences [Max]	1010 Hz
Niveau sonore [Min] (db)	94 dB
Niveau sonore [Max] (db)	114 dB
Gamme de fréquences [Min]	990 Hz
Unités de mesure	dB
Tolérance (% de [Max])	0,2%

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	70×70×50 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	70×70×50 mm
Matériau boîtier	plastique

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile capacité	3.000 mAh
Pile tension	3 V
Nombre de cellules de pile	2
Pile – Poids individuel	46 g
Pile – Poids total dans l'article	92 g
Pile – Structure/forme	Cellules individuelles
Capacité de la pile (Wh)	4,5 Wh

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	-10 °C
Température d'utilisation [Max]	50 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-291
Numéro d'article pour étalonnage usine	961-291

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	145×105×70 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,25 kg
Poids d'expédition	0,245 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761220201
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

