KERN **FGE 10K-3**

Balance de cuisine précise et design pour la cuisine, la cantine, la gastronomie



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance de cuisine
Famille de produits	FGE

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	15000 g
Lecture [d]	1 g
Reproductibilité	20 g
Linéarité	± 75 g
Poids minimal [Min]	5 g
Résolution	15.000
Possibilités d‘ajustage	Ajustement avec poids externe
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	1 s
Charge excentrée à 1/3 [Max]	35 g
Type de construction de la balance	Balance à une plage
Unités de mesure	g oz ml lb:oz
Fluage maximal (15 minutes)	4 g
Fluage maximal (30 minutes)	8 g
Unité préréglée	g

Écran

Écran type	Segments LED
Écran taille	79×25 mm
Écran hauteur de chiffres	22 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	272×250×22 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	272×250×22 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	272×205 mm
Dimensions surface de pesée	272×205 mm
Matériau boîtier	plastique ABS
Matériau plateau de pesée	verre
Vis de nivellement réglables	✓

Fonctions

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	120 sec
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l‘utilisation	1

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	3×1.5 V AAA
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile temps de chargement	25 h
Pile capacité	420 mAh
Pile tension	1,5 V
Nombre de cellules de pile	1
Pile – Poids individuel	11,5 g
Pile – Poids total dans l'article	11,5 g
Pile – Structure/forme	Cellules individuelles
Capacité de la pile (Wh)	0,63 Wh
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	0 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %

Homologation

Sigle CE	✓

Services

Numéro d‘article pour ajustage sur le lieu d’installation	961-248
Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS	963-128
Numéro d‘article pour certificat de conformité	969-517

KERN **FGE 10K-3**

Balance de cuisine précise et design pour la cuisine, la cantine, la gastronomie

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	315×315×30 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,70 kg
Poids d’expédition	0,7 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761246812
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

