

KERN FOB 3K-4NL

KERN

Balance de table en inox avec grandes portées et indice de protection IP65 contre la poussière et les projections d'eau



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance de table en inox
Famille de produits	FOB-NL

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Nombre de portée	1
Portée [Max]	3000 g
Lecture [d]	0,2 g
Reproductibilité	0,2 g
Linéarité	± 0,6 g
Résolution	15.000
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	3 kg (M1)
Points d'ajustage possibles	3 kg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	30 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	1 g
Type de construction de la balance	Balance à une plage
Unités de mesure	g lb
Fluage maximal (15 minutes)	800 mg
Fluage maximal (30 minutes)	1,6 g
Unité pré-réglée	g

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	non
Écran hauteur de chiffres	25 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	285×255×90 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	252×200 mm
Dimensions surface de pesée	252×200 mm
Matériau boîtier	inox
Matériau plateau de pesée	inox

Fonctions

Protection IP - dispositif complet	IP65
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	2 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	15 V, 500 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure négative, Ø intérieure 2,1 mm, Ø extérieur 5,5 mm, longue 12 mm
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	4×1.5 V AA
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile temps de chargement	48 h
Pile tension	6 V
Pile - Poids individuel	92 g
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C
Humidité atmosphérique [Min]	25 %
Humidité atmosphérique [Max]	95 %

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

KERN FOB 3K-4NL



Balance de table en inox avec grandes portées et indice de protection IP65 contre la poussière et les projections d'eau

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation 961-247

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS 963-127

Numéro d'article pour certificat de conformité 969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison 1 d

Dimensions emballage (L×P×H) 420×350×175 mm

Mode de livraison Service de colis

Poids net env. 3,8 kg

Poids brut env. 4,4 kg

Poids d'expédition 5,1 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761214361

Classification REACH pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

