KERN **MBA-A01**

Lorsque chaque centimètre compte : toise mécanique avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Toise
Famille de produits	MBA

Système de mesure

Plage de mesure toise (cm)	30-80cm
Plage de mesure longueur [Min]	30 cm
Unités de mesure	cm, ft
Plage de mesure longueur [Max]	80 cm
Tolérance toise	5 mm
Division	0,1 cm
Unité préréglée	cm, ft

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	850×240×60 mm
Matériau	plastiques
Alignement de mesure	horizontal

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓
Certifié selon 2017/745 (MDR, med.)	✓

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	685×302×115 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,40 kg
Poids brut env.	1,00 kg
Poids d’expédition	4,8 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761216327
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

1 DAY

CE 0297