

KERN YKA-20

KERN

Bloc d'alimentation 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max, standard EURO/US/AUS/UK/CH



Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761198340
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Bloc d'alimentation

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	60×35×75 mm
Matériau	plastiques
Longueur de câble	1,5 m

Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V, 1000 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Intérieure positive, extérieur négative

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	92×90×55 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,16 kg