KERN **YKA-44**

Bloc d’alimentation externe, 100 V - 240 V, standard EU



Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Bloc d’alimentation

Forme de construction

Longueur de câble	1,8 m

Alimentation en énergie

Bloc d’alimentation type	Bloc d’alimentation
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max]	12 V, 500 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure positive, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieure 2,1 mm, longue 9,5 mm

Homologation

Sigle CE	✓

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	60×105×60 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,15 kg
Poids d’expédition	0,131 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761235847