



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Transmetteur de pesée numérique moderne pour la saisie rapide de données de pesée et la transmission vers différents canaux de sortie tels que les tablettes, les réseaux, les commandes etc. – idéal pour l'exploitation de balances dans des installations ou des lignes de convoyage

Caractéristiques

- Il suffit de raccorder une plateforme de pesée ou une cellule de mesure, d'intégrer le transmetteur de pesée numérique au réseau et de commencer la pesée
- Pour le transfert rapide des données de pesée vers les réseaux, ordinateurs, etc. raccordés
- Interface de données USB et RS-232 de série, Alimentation via l'interface USB
- Formats de transmission librement configurables
- Fonctions : pesée, tarage
- Fréquence de mesure 10 Hz
- Configuration facile avec le logiciel fourni
- Boîtier robuste en plastique

- **1** Convient pour montage mural et sur rail DIN
- Compatible avec toutes les plates-formes de pesée KERN
- compris dans la livraison:
 - Transmetteur de pesée numérique KERN YKV
 - Câble USB avec prise secteur
 - Montage pour rail DIN
 - Logiciel de configuration pour l'ajustement et la gestion de valeurs, permet l'affichage et le transfert de valeurs, entre autres sur le PC, ainsi que la conversion pour différents programmes utilisateurs tels que SAP, Oracle, etc.

Caractéristiques techniques

- Dimensions totales L×P×H 100×140×36 mm
- Poids net env. 0,20 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

DE SÉRIE



YKV-02

FACTORY



Modèle

Interfaces standard

KERN

YKV-01	RS-232, USB
YKV-02	RS-232, USB, Ethernet