



Jumelles Full HD avec écran TX-I42 Caméra intégrée avec zoom 4x et écran couleur



- Jumelles FullHD pour prendre des vidéos ou des photos
- FullHD 1080P(30fps) pour les vidéos
- 2592x1944 (JPG) pour les photos
- Zoom numérique jusqu'à un grossissement 4x
- Amplification en cas de faible luminosité (meilleure vue en cas de faible luminosité (0,01 lux)
- Prend en charge la carte MicroSD de 128Go maximum
- Batterie rechargeable 2500mAh intégrée (jusqu'à 8h d'enregistrement maximum)
- 7h d'enregistrement vidéo 1080p (30fps) équivalent à ≈ 32Go
- Verre optique avec grossissement 12x
- Distance d'observation: de 96 à 1 000 m

Spécifications techniques:

- 1/2,8" capteur CMOS 5MP
- Objectif: f=25mm, F/NO 3.0, FOV=17,5°, amplification en cas de faible luminosité (0,01 lux)
- Résolution vidéo:1920x1080/30fps,1280x720/60fps, 1280x720/30fps
- Résolution photo: 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, VGA: 640x480
- Longueur de vidéo: 1, 3, 5 ou 10 min., réglable
- Format de fichier: JPG/MP4
- 1 batterie au lithium 18650 (intégrée) 3,7V, 2500mAh
- Autonomie en fonctionnement: Vidéo: 7-8h; Photo: en fonction de la résolution
- Carte MicroSD** (128Go maximum, classe 10) [**non fournie]
- Vidéo: 1080p : 5min. ≈ 250Mo environ; 7h environ ≈ 32Go
- Photo: 5M : 1x photo ≈ 2Mo ; 15 000 environ ≈ 32Go
- Température de fonctionnement: -7°C à +40°C
- Poids / Dimensions: 485g / (L)14,5 x (l)11,5 x (H)5,5cm

Contenu de la livraison:

Jumelles FullHD avec écran TX-142, 1 câble Mini USB, 1 lanière, 1 tissu, mode d'emploi



Numéro d'article 4863

