

Mini barre-son BT-X54



Mini barre-son avec Bluetooth V5.1
Modes carte Micro-SD, radio FM, USB et Entrée AUX
Peut être associé avec les appareils audio compatibles
Bluetooth comme les smartphones, les tablettes, etc.
Écoutez la musique depuis un lecteur MP3, un lecteur CD ou
similaire sans Bluetooth via câble audio (3,5mm)
Lecture de média depuis une carte USB d'une capacité
maximale de 128GB
Haut-parleurs 10W avec radiateur des basses passif

Caractéristiques techniques:

- Bluetooth: Version Bluetooth V5.1
- Portée de transmission de <10m (sans obstacle)
- Bande de fréquence 2.4GHz
- Puissance de transmission rayonnée max. 2.5mW

- Modes: FM / BT / clé USB / carte MicroSD / Entrée AUX
- Bande de fréquence FM: 87,5 à 108MHz
- Capacité de clé USB / MicroSD prise en charge: Jusque 128GB
- Format de musique: MP3/WAV
- Connecteur AUX: 3,5mm
- Haut-parleur / fréquence / impédance: 2x5W Ø52mm / 100Hz-20kHz / 4Ω
- RSB: >85dB
- Batterie: Batterie lithium-ion intégrée de 1800mAh, 3,7V
- Temps de charge: 2 - 3 heures (5V, 2A)
- Autonomie en lecture: 3 heures (à volume de 50%), 1,5 heure (à volume de 100%)
- Entrée d'alimentation: CC 5V / 2A
- Température de fonctionnement: 0°C jusque +40°C
- Matériau de fabrication: PC / ABS / grillage métallique
- Poids / Dimensions: 584g / (L) 39,5 x (l) 5,5 x (H) 7,2cm

Contenu de la livraison:

MusicMan[®] BT-X54, câble AUX, câble de charge, manuel d'utilisation

Numéro d'article 4893

