

## Barre de son DAB+ TX-139



**Barre de son avec DAB+ & radio FM, Bluetooth V5.0, sortie optique, HDMI ARC, USB et AUX-IN**  
**Connexion avec périphériques audio compatibles Bluetooth, Smartphones, tablettes, etc.**  
**Lecture de médias via USB jusqu'à 64GB**  
**Antenne coaxiale DAB+/FM incluse**  
**Éclairage à effet LED avec un choix de 7 couleurs**  
**Écran LCD illuminé (2,7x1,5cm)**  
**Fonction Horloge & Alarme**  
**Télécommande**

**Technical specifications:**

- Bluetooth:  
BT Version V5.0  
Portée de transmission <10m (sans obstacle)  
Bande de fréquence 2.4GHz  
Puissance de transmission rayonnée max. 2,5mW

- Modes: DAB + / FM / BT / disque flash USB / HDMI ARC / sortie optique / AUX-IN
- Bande de fréquence: FM87,5-108MHz
- Bande de fréquence: DAB+170-240MHz
- Capacité USB: Jusqu'à 64GB
- Format de musique: MP3 / WAV
- Connecteur: AUX3,5mm
- Enceinte / fréquence / impédance: 4x10W Ø57mm / 100Hz-20kHz / 4Ω
- Sensibilité SNR / DAB: +≥80db / -101dB
- Entrée d'alimentation: CC 18V / 3A
- Température de fonctionnement: De 0°C à +40°C
- Matériau: PC / ABS / Maillage de texture
- Antenne externe: Connecteur SMA, longueur :2m
- Poids / Dimensions:  
1,9kg / (L) 97,5 x (l) 7,5 x (H) 7,2cm

**Contenu de la livraison:**

Technaxx® Barre de son DAB+ Bluetooth TX-139, adaptateur CA, câble AUX, antenne DAB+, télécommande, manuel d'utilisation



Numéro d'article 4853

