

Pince à sertir - CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC - 1202882

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Pince à sertir, pour embouts isolés et non isolés suivant DIN 46228 Parties 1 et 4, de 0,14 mm² ... 6 mm², également pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm², ajustement automatique à la section, insertion latérale

Avantages

- ✓ Le contour ergonomique de la poignée assure une manipulation aisée sans fatigue
- ✓ La largeur de poignée particulièrement étroite s'ajuste parfaitement à toutes les mains
- ✓ Vue optimale dans la zone de sertissage
- ✓ Une force d'actionnement réduite de maximum 30% grâce à la transmission optimisée à levier
- ✓ Le dispositif de blocage veille à une haute qualité constante des résultats de sertissage



Données commerciales

Unité de conditionnement	1 pc
GTIN	 4 063151 267377
GTIN	4063151267377
Poids par pièce (hors emballage)	368,740 GRM
Poids par pièce (emballage compris)	453,200 GRM
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Suède
Sales Key	N2
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur (b)	175 mm
Largeur (a)	65 mm
Hauteur (c)	22 mm

Généralités

Remarque	DIN 46228-1, DIN 46228-4
----------	--------------------------

Pince à sertir - CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC - 1202882

Caractéristiques techniques

Généralités

Coloris	noir/vert
Sertissage	Sertissage à quatre pans
Type de contact	Embouts isolés et non isolés
Section min.	0,14 mm ²
Section max.	6 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	10

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 9.0	21043811
------------	----------

Accessoires

Accessoires

Matériel montage

Ressort de rechange - CRIMPFOX/ SPR-4 - 1200288



Ressort de rappel de rechange

Poignée de remplacement - CRIMPFOX CENTRUS NC/U-HANDLE - 1202880



Poignée de rechange en haut pour la série CRIMPFOX CENTRUS