

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



L'imprimante à transfert thermique mobile pour le matériel de repérage au format cassette, avec accessoires. L'imprimante peut traiter aussi bien des étiquettes prédécoupées que du matériel au format sans fin jusqu'à une largeur de matériel de 24 mm. Étendue de la fourniture : batterie, bloc d'alimentation avec 4 adaptateurs, câble USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, notice abrégée

Description du produit

La THERMOMARK GO est une imprimante portable qui fait entrer la numérisation de l'identification industrielle dans une nouvelle dimension, grâce à une commande intuitive par appareil intelligent. Commandée par l'appli MARKING system, l'imprimante robuste réalise des repérages directement sur site. Avec des caractéristiques telles que les interfaces de pointe, une création continue de solutions de marquage spécifiques aux applications, ainsi qu'une détection automatique du matériau, les repérages sont réalisés très facilement et sans erreurs. La possibilité d'imprimer des matériaux déjà perforés ou sans fin, offre aux utilisateurs professionnels une multitude d'applications dans l'industrie et l'artisanat.

Indication :

Ce produit n'est autorisé que pour les pays suivants, et ne doit être utilisé que dans ces pays.

Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chine, Croatie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, États-Unis

Avantages

- ✓ Fonctionnement sans entretien avec la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
- ✓ Impression de matériaux Die Cut pré-estampés et sans fin ; étiquettes autocollantes, panneaux de marquage et gaine thermorétractable
- ✓ Commande intégrale via les appareils numériques avec l'appli MARKING system
- ✓ Possibilité de commande via le logiciel PROJECT complete
- ✓ Commande conviviale grâce au guidage contextuel dans le menu de l'appli MARKING system et aux assistants d'appli pour la création facile de solution de marquage spécifiques aux applications
- ✓ L'imprimante THERMOMARK GO imprime des matériels au format cassette, qui contiennent le matériel à repérer et le ruban encreur approprié
- ✓ Changement facile du matériau grâce au système de cartouche uniforme GO SERIES



Données commerciales

Unité de conditionnement	1 pc
GTIN	 4 055626 901510
GTIN	4055626901510
Poids par pièce (hors emballage)	743,000 GRM
Poids par pièce (emballage compris)	1 719,000 GRM

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Numéro du tarif douanier	84433210
Pays d'origine	Chine
Sales Key	N1

Caractéristiques techniques

Généralités

Interface	USB
	Bluetooth
Poids	743 g

Dimensions

Longueur	70 mm
Hauteur	175 mm
Largeur	135 mm

Caractéristiques de raccordement

Tension minimale	100 V AC
Tension max.	240 V AC
Texte complémentaire	50 Hz ... 60 Hz

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 10 ans ;
	La déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 9.0	19140104
------------	----------

Homologations

Homologations

Homologations

FCC / Industry Canada / cULus Listed / EAC-RoHS / CCC / EAC / EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

FCC	SQBL652
-----	---------

Industry Canada	3147A-BL652
-----------------	-------------

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Homologations

cULus Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E140403
EAC-RoHS			RU D- DE.HB49.B.00023
CCC			2020010904307912
EAC			RU D- DE.GB09.B.00141
EAC			RU0000049188

Accessoires

Accessoires

Accessoires pour système d'impression

Accu - THERMOFOX/ACCU - 0805009



Batterie pour l'utilisation mobile des imprimantes THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

Bloc d'alimentation - THERMOFOX/ADAPTER - 0805010



Batterie avec 4 adaptateurs pour l'utilisation des imprimantes THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Socle de chargement - THERMOFOX/CHARGER - 0805012



Support de charge pour charger la batterie THERMOFOX/ACCU (0805009) requise pour l'utilisation mobile des imprimantes THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

Sacoche pour le transport - THERMOMARK GO BAG - 1229457



Deux en un pour davantage de flexibilité : sac à bandoulière et sac ceinture pour l'imprimante mobile THERMOMARK GO. Des compartiments supplémentaires offrent de la place pour un smartphone et du matériel.

Mallette - THERMOMARK GO CASE - 1229456



Coffret pratique et robuste pour ranger les imprimantes mobiles THERMOMARK GO et THERMOMARK GO.K ainsi que les accessoires requis. Le coffret offre suffisamment de place pour neuf chargeurs de matériau.

Gaine thermorétractable vierge

Gaine thermorétractable - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803923



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1 ... 3,2 mm, surface utile: sans fin x 5 mm

Gaine thermorétractable - MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803924



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 4,8 mm, surface utile: sans fin x 9 mm

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Gaine thermorétractable - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,1 ... 6,4 mm, surface utile: sans fin x 10 mm

Gaine thermorétractable - MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803926



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 9,5 mm, surface utile: sans fin x 16 mm

Gaine thermorétractable - MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803927



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 3,2 mm, surface utile: sans fin x 5 mm

Gaine thermorétractable - MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803928



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,4 ... 4,8 mm, surface utile: sans fin x 9 mm

Gaine thermorétractable - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803929



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 6,4 mm, surface utile: sans fin x 10 mm

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Gaine thermorétractable - MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803930



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 4,8 ... 9,5 mm, surface utile: sans fin x 16 mm

Gaine thermorétractable - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - 1116139



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1 ... 3,2 mm, surface utile: sans fin x 3,1 mm

Gaine thermorétractable - MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - 1116140



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 4,8 mm, surface utile: sans fin x 5,4 mm

Marquage des conducteurs

Etiquette de repérage pour câble - MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 0803931



Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, blanc, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K: sans impression, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

Etiquette de repérage pour câble - MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - 0803932



Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, blanc, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K: sans impression, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Etiquette de repérage pour câble - MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK - 1116137



Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, jaune/noir, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX: sans impression, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

Etiquette de repérage pour câble - MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - 1116138



Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, jaune/noir, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX: sans impression, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

Gaine thermorétractable - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - 1116141



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,1 ... 6,4 mm, surface utile: sans fin x 8,2 mm

Gaine thermorétractable - MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - 1116142



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 9,5 mm, surface utile: sans fin x 12,8 mm

Gaine thermorétractable - MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - 1116176



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOFOX, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 3,2 mm, surface utile: sans fin x 3,7 mm

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Gaine thermorétractable - MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - 1116186



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOFOX, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,4 ... 4,8 mm, surface utile: sans fin x 6,1 mm

Gaine thermorétractable - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - 1116187



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOFOX, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 6,4 mm, surface utile: sans fin x 8,5 mm

Gaine thermorétractable - MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - 1116189



Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOFOX, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 4,8 ... 9,5 mm, surface utile: sans fin x 12,5 mm

Etiquette - MM-EML (15X6)R C1 YE/BK - 1116160



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: collage, surface utile: 15 x 6 mm, Nombre d'étiquettes: 321

Repères pour câble - MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK - 1116146



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, repérable avec : THERMOMARK GO: sans impression, type de montage: collage, surface utile: 22 x 19 mm, Nombre d'étiquettes: 93

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Repères pour câble - MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - 1116196



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO: sans impression, type de montage: collage, surface utile: 22 x 9,5 mm, Nombre d'étiquettes: 235

Repères pour câble - MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK - 1116197



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, repérable avec : THERMOMARK GO: sans impression, type de montage: collage, surface utile: 12,7 mm x 12,7 mm, Nombre d'étiquettes: 190

Repères pour câble - MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - 1116198



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, repérable avec : THERMOMARK GO: sans impression, type de montage: collage, surface utile: 22 x 12,7 mm, Nombre d'étiquettes: 165

Drapeau de repérage pour câble - MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK - 1116143



Drapeau de repérage pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: collage, surface utile: 20 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 145

Drapeau de repérage pour câble - MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - 1116190



Drapeau de repérage pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: collage, surface utile: 20 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 145

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Repères pour câble - MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK - 1116144



Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 1 ... 2,4 mm, surface utile: 14,1 mm x 3,2 mm, Nombre d'étiquettes: 354

Repères pour câble - MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK - 1116191



Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 2 ... 3,5 mm, surface utile: 14,2 mm x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 338

Repères pour câble - MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK - 1116192



Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 3 ... 4,2 mm, surface utile: 14,2 mm x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 324

Repères pour câble - MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK - 1116193



Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 4 ... 5,5 mm, surface utile: 14 mm x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 320

Repères pour câble - MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK - 1116194



Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 5 ... 8,4 mm, surface utile: 16 mm x 7,4 mm, Nombre d'étiquettes: 260

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Repères pour câble - MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - 1116145



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: Montage de serre-câbles, surface utile: 20 mm x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 186

Repères pour câble - MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK - 1116166



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: Montage de serre-câbles, surface utile: 40 x 8,5 mm, Nombre d'étiquettes: 50

Repères pour câble - MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK - 1116206



Repères pour câble, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: Montage de serre-câbles, surface utile: 40 x 8,5 mm, Nombre d'étiquettes: 50

Repères pour câble - MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK - 1116207



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: Montage de serre-câbles, surface utile: 55 mm x 13,4 mm, Nombre d'étiquettes: 20

Repères pour câble - MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK - 1116208



Repères pour câble, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: Montage de serre-câbles, surface utile: 55 mm x 13,4 mm, Nombre d'étiquettes: 20

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Repères pour câble - MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK - 1116209



Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: Montage de serre-câbles, surface utile: 55 mm x 22 mm, Nombre d'étiquettes: 20

Repères pour câble - MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK - 1116210



Repères pour câble, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: Montage de serre-câbles, surface utile: 55 mm x 22 mm, Nombre d'étiquettes: 20

Repérage d'appareils

Etiquette - MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 0803974



Etiquette, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

Etiquette - MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 0803970



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

Etiquette - MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 0803975



Etiquette, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Etiquette - MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - 0803971



Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

Etiquette - MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - 0803976



Etiquette, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 18 mm

Etiquette - MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 0803972



Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 18 mm

Etiquette - MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - 0803978



Etiquette, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 24 mm

Etiquette - MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - 0803973



Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 24 mm

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Etiquette en tissu - MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - 0803933



Etiquette en tissu, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

Etiquette en tissu - MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 0803934



Etiquette en tissu, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

Etiquette en tissu - MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 0803936



Etiquette en tissu, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 18 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - 0803945



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, bleu, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - 0803950



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, vert, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - 0803955



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, orange, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - 0803959



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, rouge, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - 0803937



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - 0803941



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 0803946



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, bleu, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - 0803952



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, vert, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - 0803956



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, orange, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - 0803960



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, rouge, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - 0803938



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - 0803942



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - 0803947



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, bleu, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 18 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - 0803953



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, vert, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 18 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - 0803957



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, orange, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 18 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - 0803961



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, rouge, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 18 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 0803939



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 18 mm

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - 0803943



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 18 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 0803949



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, bleu, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 24 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - 0803954



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, vert, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 24 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - 0803958



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, orange, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 24 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 0803962



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, rouge, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 24 mm

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - 0803940



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 24 mm

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - 0803944



Etiquette, ultra-souple, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 24 mm

Etiquette - MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 0803966



Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: sans fin x 15 mm

Etiquette - MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 0803967



Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: sans fin x 17 mm

Etiquette - MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - 0803968



Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: sans fin x 18 mm

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Etiquette - MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 0803969



Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: sans fin x 23 mm

Etiquette - MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 0803963



Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: sans fin x 6 mm

Etiquette - MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 0803965



Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: sans fin x 8 mm

Etiquette - MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 1169312



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: insertion, surface utile: sans fin x 3 mm

Etiquette - MM-EML (EX8)R C1 YE/BK - 1116050



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 6 mm

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Etiquette - MM-EML (EX10)R C1 YE/BK - 1116052



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 8 mm

Etiquette - MM-EML (EX12)R C1 YE/BK - 1118734



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 10 mm

Etiquette - MM-EML (EX14)R C1 WH/BK - 1116982



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

Etiquette - MM-EML (EX14)R C1 TR/BK - 1116981



Etiquette, Rouleau, transparent/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

Etiquette - MM-EML (EX14)R C1 YE/BK - 1116983



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Etiquette - MM-EML (EX14)R C1 SR/BK - 1116113



Etiquette, Rouleau, argent/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

Etiquette - MM-EML (EX18)R C1 YE/BK - 1116114



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

Etiquette - MM-EML (EX18)R C1 TR/BK - 1116130



Etiquette, Rouleau, transparent/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 16 mm

Etiquette - MM-EML (EX24)R C1 YE/BK - 1116131



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 22 mm

Etiquette - MM-EML (EX24)R C1 TR/BK - 1116133



Etiquette, Rouleau, transparent/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 22 mm

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Etiquette en tissu - MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK - 1116134



Etiquette en tissu, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

Etiquette - MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK - 1116135



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

Etiquette - MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK - 1116136



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm

Etiquette - MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - 1116199



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: collage, surface utile: 15 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 285

Etiquette - MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK - 1116200



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: collage, surface utile: 16,5 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 335

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Etiquette - MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK - 1116201



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: collage, surface utile: 16,5 x 6 mm, Nombre d'étiquettes: 335

Etiquette - MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK - 1116203



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: collage, surface utile: 17,5 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 297

Etiquette - MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - 1116204



Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: collage, surface utile: 20 mm x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 297

Etiquette - MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - 1116205



Etiquette, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: collage, surface utile: 20 mm x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 297

Repère pour borne vierge

Etiquette - MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 1092026



Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 8000 mm, surface utile: sans fin x 3,8 mm

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

Accessoires

Etiquette - MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 0803979



Etiquette, Rouleau, transparent, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 8000 mm, surface utile: sans fin x 4,2 mm

Etiquette - MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 0803981



Etiquette, Rouleau, transparent, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 8000 mm, surface utile: sans fin x 9,5 mm

Etiquette - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982



Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5500 mm, surface utile: sans fin x 6,35 mm

Etiquette - MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 0803983



Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5500 mm, surface utile: sans fin x 9,5 mm